

PHILIPS

Xamento 中型吸頂燈

Hue White 及 Color
Ambiance


整合式 LED

透過應用程式的藍牙控制

透過 Hue 橋接器智慧控制*



41167/31/P9



輕鬆實現智慧型照明


使用 Xamento 中型吸頂燈為浴室帶來繽紛的燈光。此吸頂燈採用當代設計和獨一無二的光效，不僅能協助您進行日常沐浴進行，還能帶來樂趣。

輕鬆實現智慧照明

- 透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具
- 使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能
- 設定不需動手的語音控制
- 從暖黃光到冷白光，營造燈光帶來的氣氛
- 透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗
- 浴室用防水智慧照明 (IP44)

產品特點

透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具



透過 Hue Bluetooth 應用程式，您可控制家中任一房間的 Hue 智慧型燈具。新增多達 10 盞智慧型照明燈具，只要輕觸一下行動裝置上的按鈕，即可控制所有燈具。

使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能



Bridge 提供讓智慧照明真正發揮智慧的功能 — 外出控制、語音控制、自動化照明，以及其他功能。將 Bridge 加入您的安裝配置，享受身歷其境的使用經驗，進入安全可靠兼具其他特性的技術世界，獲得更多功能。Bridge 是您打造前所未有智慧照明世界的那把鑰匙。

設定不需動手的語音控制



當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google 助理使用。使用簡單的語音指令即可控制房間內的多盞燈或單一燈具。

從暖黃光到冷白光，營造燈光帶來的氣氛



從超過 50,000 種色調的暖白光到冷白光當中進行選擇，為您的浴室營造完美氣氛，以配合每項活動和當天的時間。每天早上使用明亮的白光開始您的一天，讓您感到精力充沛且保持警覺，或者使用昏暗金黃色光線，配合您傍晚的放鬆作息。

透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗



利用數百萬種顏色的燈光改造浴室，立即營造出獨特氛圍。只要按一下按鈕，就可以讓浴缸沐浴在粉紅色光芒之中，或利用鮮豔紫色照亮浴室的每一角，讓您在梳洗打理、準備與朋友外出度過美好夜晚的過程中，享受十足趣味。

浴室用防水智慧照明 (IP44)



Philips Hue Xamento 系列的智慧浴室燈具已經過嚴格測試，具有防水功能，是潮濕環境的理想照明選擇。每盞浴室照明都符合 IP44 標準。

規格

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 金屬, 合成纖維

隨附額外功能/配件

- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是

其他

- 特殊設計: 浴室
- 風格: 極簡線條系列
- 類型: 吸頂燈燈

產品尺寸與重量

- 高度: 8.4 cm
- 長度: 38.1 cm
- 寬度: 38.1 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 流明輸出 (4000K): 2,350 lm
- 使用壽命達: 25,000 h
- 燈泡技術: LED, 24 V
- 光色: 2000-6500 Hue White Color Ambiance
- 主電源: 50-60 Hz
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 燈泡數量: 1
- 隨附燈泡瓦數: 33.5 W
- IP 防護等級: IP44
- 防護等級: I - 接地
- 光源可替換性: LED 光源由專業人士更換
- 控制齒輪的可替換性: 控制器由專業人員更換

- 流明輸出 (2700K): 2,100 lm

支援項目

- 與效果功能相容: Yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8718696176559
- 淨重: 3.14 kg
- 淨重: 3.94 kg
- 高度: 100 mm
- 長度: 457 mm
- 寬度: 437 mm
- 材質編號 (12NC): 915005997801



出版日期: 2024-02-05
版本: 0.343

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com