



Halogen spezial

6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24

Halogenlampen schaffen ein behagliches, warmweißes Licht und behalten ihre Lichtausbeute während ihrer gesamten Lebensdauer. Zudem sind sie leicht zu installieren, ersetzen und bedienen. Dem reibungslosen Einsatz in der Medienproduktion und -präsentation steht nichts im Weg.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	G5.3
Betriebsstellung	S90 [Stehmontage +/-90D oder Basis unten (Base Down, BDH)]
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	1.000 Stunde(n)
Lichttechnische Daten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3100 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Systemleistung	30 W
Spannung (Nom)	10.8 V
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenmaterial	Quarz-UV, offen

Produktdaten	
Bestell-Produktname	6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24
Gesamtbezeichnung des Produkts	6390 30W G5.3 10.8V 1CT/24
Gesamt-Produktcode	871869669021500
Bestellcode	69021500
Material-Nr. (12NC)	822234361803
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	7,000 g
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696690215
Zähler - Pakete pro Außenkarton	24
EAN Umverpackung	8718696690222

Halogen spezial

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	L (min)	L (max)	L	P (max)	P	P (min)	C (max)
6390 30W	8,5 mm	26,75	27,25	27	1,65 mm	1,50	1,47 mm	44 mm
G5.3 10.8V		mm	mm	mm		mm		
1CT/24								

