

PHILIPS

hue personal
wireless
lighting

Lily base unit




User manual
Benutzerhandbuch
Notice d'emploi
Manual de usuario
Manual do usuário
Manuale d'uso

Incl.



Swiss only





UK: The plug shall be fitted inside an enclosure having the same IP degree as the luminaire.

Suisse: La prise doit être protégée avec le même degré IP comme le luminaire.

Svizzera: La spina deve essere protetta nello stesso grado IP come la luminaria

Schweiz: Der Stecker muß mit dem gleichen IP-Grad abgeschirmt werden wie die Beleuchtung.

Excl.



IP65









MAX. 40 W




LED









2b










3b












4b














- EN** Use only with Philips Hue 24V \equiv SELV IP67 LED power supply!
- DE** Verwendung nur mit Philips Hue 24V \equiv SELV IP67 LED-Stromversorgung!
- FR** Utiliser uniquement avec l'alimentation LED Philips Hue 24V \equiv SELV IP67!
- ES** Se utiliza solo con la fuente de alimentación LED Philips Hue SELV 24V \equiv IP67!
- PT** Utilize apenas com fonte de alimentação LED SELV Philips Hue de 24V \equiv IP67!
- IT** Da utilizzare solo con un alimentatore LED Philips Hue 24V \equiv IP67!

Philips Hue Low-volt system (24V)





Signify
I.B.R.S. / C.C.R.I. Numéro 10461
5600 VB Eindhoven,
the Netherlands
☎00800-74454775

© 2022 Signify Holding
All rights reserved

www.philips-hue.com
17428/**/P7, 17427/**/P7
4404 029 09567
Last update: 08/2022