

# PHILIPS

## Küünal ja lühter

LED


4,3–40 W

E14

Soe valge



8718699696931



## Loodud vaatamiseks

Philipsi kirkast klaasist LED-küünlad tekitavad kauni särava valgusefekti ja neil on eriti pikk kasutusiga. See nii sisse- kui väljalülitatult kauni disainiga lamp sobib ideaalselt väikese (E14) sokliga lühtervalgustitesse.

### Kvaliteetne valgus

- Tõeline hõõglambisarnane soe valge valgus

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode


- Küünlakujulise hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

### Valgus on rohkem kui valgustus

- Vanamoodne stiil, moodne LED-tehnoloogia

# Esiletõstetud tooted

## Hõõglambisarnane soe valge valgus



Selle lambipirni värvitemperatuur on 2700 K, mis tagab sooja ja rahuliku atmosfääri – täiuslik lõõgastumiseks. See 2700 K valgus on täiuslik stiilseks kodu valgustamiseks

## Küünlakujulise hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

Tänu ilusale disainile ja tuttavatele mõõtmetele on see energiasäästlik standardne LED-küünallamp nüüdisaegne valgusti. Täiuslik jätkusuutlik asendus traditsioonilistele küünlakujulistele hõõglampidele.

## Vanamoodne stiil, moodne LED

LED Classicu lambipirnid põhinevad standardsel LED-energiasäästutehnoloogial. Nüüd saate nautida seda retrostiilis pirni koos tipptasemel tehnoloogiaga.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Hämardatav: Ei
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata valgusvooga küünal
- Pistikupesa: E14
- Klaasi tüüp: Värvitu
- Pirni viimistlus: Värvitu

## Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 9,7 cm
- Laius: 3,5 cm

## Disain ja viimistlus

- Materjal: klaas

## Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Lülitustsüklite arv: 20 000

## Valgusti omadused

- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 2700 K
- Nominaalne valgustugevus: 470 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus

## Muud omadused

- Jõudlus: 109 lm/W

## Pakendi teave

- EAN: 8718699696931
- EOC: 871869969693100
- Toote nimetus: LED classic 40W B35 E14 WW CL ND4PF/6DIS

## Võimsustarve

- Võimsustegur: 0,52
- Pinge: 220–240 V
- Aktiivvõimsus: 4,3 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 40 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): F

## Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 9,7 cm

## Tehnilised andmed

- Sagedus: 50–60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 387402

## Lambipirn

- Värviharmonia: 6

## Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699696931
- Netokaal: 0,06 kg
- Brutokaal: 0,1 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 6,2 cm
- Laius: 12,3 cm
- Materjali number (12NC): 929001889793



Väljalaske kuupäev:  
2024-02-02  
Versioon: 0.385

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)