

PHILIPS

สวิตช์ประตู

สวิตช์และช่อง

LeafStyle

โพลีคาร์บอเนต

สีดำเมทัลลิก

8718699752606



สวิตช์และช่องคุณภาพสูงที่ ออกแบบมาให้ใช้งานได้ อย่างปลอดภัยนานหลายปี

Philips LeafStyle มีสวิตช์และช่องที่ดีไซน์ทันสมัย ได้มาตรฐานความปลอดภัยในระดับสูง และติดตั้งง่ายให้ครอบครัวของคุณ

ใช้งานได้ยาวนาน

- อายุการใช้งานที่ยาวนาน

ความปลอดภัยและความทนทาน

- ความปลอดภัยและความทนทาน

ใช้งานง่าย

- สามารถใช้งานร่วมกับแบรนด์อื่นๆ
- ใช้งานง่าย ประหยัดเวลาและพลังงาน
- การออกแบบแนวโมดูล การผสมรวมแบบอิสระ เลือกได้ตามใจต้องการ

การออกแบบสมัยใหม่

- การออกแบบสมัยใหม่ที่ไม่ได้เป็นแค่อุปกรณ์ใช้งาน แต่ยังเป็นของตกแต่งได้ด้วย

ไฮไลท์

อายุการใช้งานที่ยาวนาน

สามารถรับรองการใช้งานได้ถึง 40,000 ครั้ง

ความปลอดภัยและความทนทาน

1. PC คุณภาพสูงสำหรับฝ้าและฐาน 2. มีการใช้ชิ้นส่วนโลหะหลักด้วยฟอสฟอริบรอนซ์หนา 0.6 มม. 3. ผ่านมาตรฐาน IEC และสอดคล้องตามกฎการออกแบบภายในที่เข้มงวดยิ่งขึ้นของ Philips

สามารถใช้งานร่วมกับแบรนด์อื่นๆ

สามารถใช้งานร่วมกับสวิตช์ระบบโมดูลหลักในแบรนด์อื่นๆ

ใช้งานง่าย

1. ความสูงของโมดูลที่เล็กกว่า ซึ่งช่วยให้สามารถติดตั้งได้ง่ายขึ้น 2. เทอร์มินัลที่ติดตั้งได้รวดเร็ว โดยไม่ต้องใช้สกรู

การออกแบบแนวโมดูล

เลือกโมดูลและรวมเข้ากับฝ้าที่ตรงตามความชอบส่วนบุคคล

การออกแบบสมัยใหม่

1. การออกแบบของเราแข็งแรงมั่นคงจากเส้นโค้งตามธรรมชาติของใบไม้ ซึ่งสามารถใช้เป็นการตกแต่งศิลปะสำหรับบ้านของคุณ 2. สีคลาสสิกสองสี -- สีขาวและสีดำเมทัลลิกที่เข้ากับหลากหลายสไตล์ของบ้าน

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและตกแต่ง

- สี: ดำ
- วัสดุ: PC
- โมดูล/Gang: 1 โมดูล
- กลุ่มผลิตภัณฑ์: LeafStyle
- ความลึกของกล่องติดตั้งชั้นต่ำ: 34 cm

ความทนทาน

- จำนวนวงจรการทำงาน: 40,000

ปฏิกิริยาโต้ตอบ

- กระแส (A): 16

อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด

- เครื่องหมายการอนุมัติ: เครื่องหมาย TISI

คุณลักษณะอื่นๆ

- ประเภทการติดตั้ง: ติดตั้งรวดเร็ว
- ประเภทไฟแสดงสถานะ: ไม่มีไฟแสดงสถานะ

กำลังไฟ

- ประเภทโหนดไฟฟ้า: โหนดเหนี่ยวนำ

การใช้พลังงาน

- แรงดันไฟฟ้า: 250 V

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- ความยาว: 2.28 cm
- ความกว้าง: 4.4 cm
- ความลึก: 3.06 cm

บริการ

- รับประกัน: 2 ปี

ข้อมูลทางเทคนิค

- ความถี่: 50-60 Hz

ขนาดและน้ำหนักของผลิตภัณฑ์

- EAN/UPC - ผลิตภัณฑ์: 8718699752606
- น้ำหนักสุทธิ: 0.02 kg
- น้ำหนักสุทธิ: 0.02 kg
- ความสูง: 3.1 cm
- ความยาว: 4.4 cm
- ความกว้าง: 2.3 cm
- เลขที่วัสดุ (12NC): 913713833401



วันที่ออก: 2024-02-04
เวอร์ชัน: 0.267

© 2024 Signify Holding สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ Signify ไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความครบถ้วนของข้อมูลที่รวมอยู่ในเอกสารฉบับนี้ และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำใดๆ ที่ยึดถือตามข้อมูลนี้ ข้อมูลที่นำเสนอในเอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นข้อเสนอทางการค้าใดๆ และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำอ้างอิงหรือสัญญาใดๆ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจาก Signify Philips และ Philips Shield Emblem เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com