

# PHILIPS

Pirn

LED

9,5–75 W

E27

Külm valge



8718699771393



## Ere suurepärase valguskvaliteediga LED-valgustus

Philipsi LED-pirnid pakuvad jahedat valget valgust, eriti pikka kasutusiga ja kohest märkimisväärset energiasäästu. See puhta ja elegantse disainiga pirn sobib ideaalselt teie mattpinnaga traditsiooniliste pirnide asemele.

### Kvaliteetne valgus

- Loodud silmade mugavust arvestades

### Valige oma vanadele pirnidele lihtne asendustoode

- Standardse hõõglambiga sarnane kuju ja suurus

### Jätkusuutlik valik

- Pika tööeaga lambipirnid – kestavad kuni 15 aastat

# Esiletõstetud tooted

## Õrnad LED-id, mis ei koorma silmi



Kohe on näha, kuidas tugev valgus silmi kurnab. Liige ere valgus pimestab. Liige pehme valgus tekitab aga

väreluse. Nüüd on teil võimalik oma maailma leebelt valgustada silmadele õrnade LED-idega ja luua oma kodus täiuslik õhustik.

## Asendab standardset hõõglampi

See kauni disaini ja levinud kujuga energiasäästlik LED-pirn on ideaalne säästev asendus traditsioonilistele hõõglampidele.

## Hinnanguliselt on keskmine tööiga 15 000 tundi



Kuni 15 000 tunni pikkuse tööeaga väheneb vajadus lambipirne sagedasti vahetada ja saate nautida täiuslikku valgustuslahendust üle 15 aasta.

# Spetsifikatsioon

## Lambi omadused

- Hämardatav: Ei
- Kavandatud kasutus: Siseruumidesse
- Lambi kuju: Suunamata pirn
- Pistikupesa: E27
- Klaasi tüüp: Matt
- Pirni viimistlus: Matt

## Lambi mõõtmed

- Kõrgus: 11,43 cm
- Laius: 3,72 cm

## Disain ja viimistlus

- Materjal: Plast

## Kestvus

- Nominaalne tööaeg: 15 000 tund(i)
- Lülitustsüklite arv: 50 000

## Valgusti omadused

- Valgusvihi nurk: 240 °
- Värviedastusindeks (CRI): 80
- Värvustemperatuur: 4000 K
- Nominaalne valgustugevus: 1050 lm
- Soojenemisaeg kuni 60% valguseni: Kohene täisvalgus
- Värvikood: 840 | CCT of 4000K

## Muud omadused

- Jõudlus: 110 lm/W

## Pakendi teave

- EAN: 8718699771393
- EOC: 871869977139302
- Toote nimetus: LED Stick 75W T38 E27 CW FR ND SRT4

## Võimsustarve

- Võimsustegur: 0,51
- Pinge: 220-240 V
- Aktiivvõimsus: 9,5 W
- Aktiivvõimsuse ekvivalent: 75 W
- Energiatõhususe märgis (EEL): E

## Toote mõõtmed ja kaal

- Pikkus: 11,43 cm

## Tehnilised andmed

- Sagedus: 50-60 Hz
- EPRELi registreerimisnumber: 415170

## Pakendi mõõtmed ja kaal

- EAN/UPC – toode: 8718699771393
- Netokaal: 0,03 kg
- Brutokaal: 0,05 kg
- Kõrgus: 14,6 cm
- Pikkus: 4,6 cm
- Laius: 6,3 cm
- Materjali number (12NC): 929001901528



Väljalaske kuupäev:  
2024-02-02  
Versioon: 0.357

© 2024 Signify Holding. Kõik õigused kaitstud. Signify ei garanteeri, et siin esitatud teave on täpne ja terviklik ning ei vastuta tegude eest, mis on tehtud sellele teabele tuginedes. Selles dokumendis sisalduv teave ei ole kaubanduslik pakkumine ega moodusta ühegi hinnapakkumise või lepingu osa, välja arvatud juhul, kui Signify on kokku leppinud teisiti. Philips ja Philips Shield Emblem on Koninklijke Philips N.V. registreeritud kaubamärgid.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)