

PHILIPS

調光開關 (最新型號)

Hue

無線安裝


以電池供電

輕鬆操作燈光場景

當做遙控器



8719514274631



輕鬆實現智慧型照明

根據一日中的不同時段，調暗或調亮房間光線、切換燈光場景或獲得最佳照明。Hue 調光開關可固定至牆壁或磁性表面上，也可以在家中任何位置當作遙控器使用。

無限可能

- 立即控制燈光
- 輕鬆的無線安裝
- 只要按一下按鈕，即可設置場景
- 充分發揮自訂控制功能



產品特點

立即控制燈光



使用 Hue 調光開關，立即控制 Philips Hue 智慧型燈具。只需按一下按鈕，即可控制整個家，讓房間立刻變暗或變亮、開啟和關閉燈光，或設置燈光場景。

輕鬆的無線安裝



Hue 調光開關的電池供電無線設計，您可以利用內附的自黏膠帶安裝在任何地方。也可以從牆板上卸下開關，當成遙控器或連接到任何磁性表面。

只要按一下按鈕，即可設置場景



只要按一下 Hue 按鈕，即可切換四個預設照明調配：「享受閱讀」、「放鬆休息」、「活力充沛」及「專注精神」。您可自訂開關，新增您喜歡的燈光場景，或根據一天中的時間搭配照明調配，設置完美的燈光。

充分發揮自訂控制功能



將 Hue 調光開關與 Hue Bridge 配對，以控制家中所有燈具、房間或區域（無論開關位於何處），並可以根據自己的喜好來自訂開關。

規格

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 合成纖維

環境

- 操作濕度: 0%<H<80% (非冷凝)
- 操作溫度: 0°C - 40°C

隨附額外功能/配件

- 內附 Hue Switch: 是
- 可攜式: 是
- ZigBee Light Link: 是

保固

- 2 年: 是

包裝資訊

- EAN: 8719514274631

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.076 kg
- 高度: 12.5 cm
- 長度: 1.5 cm
- 寬度: 8.0 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 可設定的按鈕數: 2
- 重量: 76
- 電池類型: CR - 鈕扣型電池

開關

- 內附電池: 1 x CR2032
- 可設定的按鈕: 2
- 頻帶: 2400 - 2483.5 MHz
- IP 等級: IP20
- 使用壽命: 50.000 clicks
- 每個開關最多燈具數量: 10 個 (未連接到 Hue 橋接器時)
- 最短電池壽命: 2 年
- 安裝選項: 獨立式, 牆壁
- 可升級軟體: 連接到 Hue 橋接器 時
- Zigbee Light Link: IEEE 802.15.4 Protocol

內容物

- Hue 調光開關: 1

支援項目

- 與 HomeKit 相容: Yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514274631
- 淨重: 0.07 kg
- 淨重: 0.15 kg
- 高度: 140 mm
- 長度: 55 mm
- 寬度: 88 mm
- 材質編號 (12NC): 929002398603



出版日期: 2024-02-04
版本: 0.116

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明, 亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價, 亦不構成任何報價單或合約的一部分; 如 Signify 另有同意, 則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com