

PHILIPS

Pradinis rinkinys: 3 E27
išmaniosios lemputės (1100) +
šviesos reguliatoriaus jungiklis

„Hue White ambiance“

Iki 1100 liumenų*

Nuo šiltos iki šaltos baltos
šviesos

Pridėtas duomenų šakotukas
„Hue“

Ištrauktas šviesos srauto
reguliatoriaus jungiklis



8719514291232



Paprastas išmanusis apšvietimas


Mėgaukitės atpalaiduojančiais ir energijos suteikiančiais režimais arba sukurkite savo apšvietimo tvarką, naudodami „Hue White ambiance E27“ pradinį rinkinį. Jį sudaro „Hue Bridge“, 3 išmaniosios lemputės, galinčios suteikti visą baltos spalvos spektrą, ir apšvietimo reguliatoriaus jungiklis.

Neribotos galimybės

- Valdykite balsu
- Susikurkite norimą nuotaiką, nustatydami norimą apšvietimą – nuo šiltai iki šaltai baltos išmanios šviesos
- Išmanusis apšvietimo valdymas išvykus iš namų
- Mėgaukitės tinkamu išmaniu apšvietimu dienos darbams
- Išmanusis namų automatizavimo centras: „Hue Bridge“
- Valdykite šviestuvus akimirksniu
- Paprasta įrengti – jokių laidų

Ypatybės

Valdykite balsu



„Philips Hue“ veikia naudojant sistemas „Amazon Alexa“, „Apple HomeKit“ ir „Google Home“, kuriose įdiegta „Google“ padėjėjo funkcija, todėl apšvietimą galite valdyti balsu. Įjunkite ir išjunkite apšvietimą. Pritemdykite šviesas iki norimo ryškumo ir sukurkite tobulą atmosferą. Taip pat galite atkurti iš anksto nustatytus režimus, keisti spalvas ir atlikti daugiau veiksmų nė nepajudinę piršto.

Sukurkite norimą nuotaiką



Naudokite daugiau kaip 50 000 šiltos ir šaltai baltos šviesos atspalvių tinkamai darbo, žaidimų ar atsipalaidavimo nuotaikai sukurti – nesvarbu, koks būtų paros laikas. Pradėkite rytą tinkamai su šalta, energijos suteikiančia ryškiai balta šviesa arba atsipalaiduokite vakare su auksiniais atspalviais.

Valdykite apšvietimą išvykę iš namų



„Philips Hue“ programa suteikia galimybę valdyti apšvietimą, netgi kai nesate namuose. Išjunkite ir įjunkite apšvietimą nuotoliniu būdu, naudodami programą, kad namai būtų apšviesti taip, kaip to norite.

Išmanusis apšvietimas dienos darbams



Palengvinkite savo dieną, naudodami keturis iš anksto nustatytus apšvietimo režimus, kurie buvo sukurti Jūsų dienos darbams. Du šaltos šviesos režimai „Energize“ (energijos suteikimo) ir „Concentrate“ (dėmesio sutelkimo) padės ryte ir prireikus sutelkti dėmesį, o šiltesnio apšvietimo režimai „Read“ (skaitymo) ir „Relax“ (atsipalaidavimo) padės pasimėgauti gera knyga ir pailsėti.

„Hue Bridge“



„Hue Bridge“ – tai svarbi asmeninės „Philips Hue“ išmaniosios apšvietimo sistemos dalis. Juo valdomas veikimas, ryšys su išmaniosiomis elektros lemputėmis ir „Hue“ programa, kad viskas kartu tinkamai veiktų. Jis taip pat suteikia galimybę naudoti išmaniąsias namų automatines funkcijas, pavyzdžiui, apšvietimo planavimo ir laikmačių.

Valdykite šviestuvus akimirksniu



„Philips Hue“ išmanieji šviestuvai bematant paklūsta „Hue“ apšvietimo reguliatoriui. Palietęs mygtuką, bet kuris šeimos narys gali akimirksniu pritemdyti arba stipriau nušviesti patalpą, įjungti ir išjungti šviestuvus arba nustatyti apšvietimo režimus.

Paprasta įrengti – jokių laidų

Kadangi „Hue“ apšvietimo reguliatoriaus jungiklis yra maitinamas baterija ir veikia belaidžiu ryšiu, naudojant pridėtą lipniąją juostą, jį galima tvirtinti bet kurioje vietoje. Išimkite jungiklį iš sieninės plokštelės ir naudokite jį kaip nuotolinio valdymo pultelį arba pritaisykite prie bet kuriuo magnetinio paviršiaus.

Specifikacijos

Lemputės matmenys

- Matmenys (P x A x G): 60x110

Aplinkosauga

- Darbinė drėgmė: 5 % <H<95 % (be kondensacijos)
- Darbinė temperatūra: –20–45 °C

Papildoma funkcija / priedas

- Reguluojamas „Hue“ programėle ir jungikliu: Taip

Garantija

- 2 metai: Taip

Pakuotės informacija

- EAN: 8719514291232

Energijos sąnaudos

- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

Techninė priežiūra

- Garantija: 2 metai

Techniniai duomenys

- Liumenų našumas esant 4000 K: 1 055 lm
- Svoris: 72
- Lemputės technologija: LED
- Cokolis / dangtelis: E27
- EPREL registracijos numeris: 1522881

Duomenų šakotukas „Hue Bridge“

- Dažnio diapazonas: 2400–2483.5 MHz
- Aukštis: 26 mm
- Ilgis X plotis: 88 x 88 mm
- Didžiausias priedų skaičius: 12
- Didžiausias lempučių skaičius: 50
- Montavimo galimybės: Darbastalis, Sieninį
- Maitinimo adapteris: 100–240 V AC / 50–60 Hz
- Energijos sąnaudos: 250mA max

Lemputė

- Etaloninis reguliavimo nustatymas*: 4000K; via Hue app scene "Cool bright"
- Spalvos temperatūra: 2200-6500K + 16 million colors
- Skersmuo: 60 mm
- Lemputės formos indeksas: A60
- Aukštis: 109 mm
- Įvesties įtampa: 220V-240V
- Veikimo trukmė: 25 000 val.
- Šviesos srautas: Nuo šiltai iki šaltai baltos šviesos
- Liumenų srautas: 1055 lm esant 4000K
- Maks. energijos suvartojimas budėjimo režimu: 0.5 W
- Įjungimo ciklų skaičius: 50 000
- Galingumo koeficientas: 0.5
- Nominalus vidutinis veikimo laikotarpis: 25 000 val.
- Atnaujinama programinė įranga: Taip
- Paleidimas: Akimirksniu 100 % šviesos srautas
- Galingumas: 11 W
- Ryšio protokolas: „Bluetooth“ ir „Zigbee“
- Atnaujinama programinė įranga: Prijungus prie „Bluetooth App“ arba „Hue Bridge“

Jungiklis

- Baterijos pridedamos: 1 x CR2032
- Dažnio diapazonas: 2400-2483,5 MHz
- IP klasė: 20
- Veikimo trukmė: 50.000 clicks
- Maks. lempučių skaičius jungikliui: 10, jei nėra susieta su duomenų šakotuvu „Hue Bridge“
- Maž. baterijos eksploatavimo laikas: 2 metai
- Montavimo galimybės: siena, laisvai pastatoma
- Specialios ypatybės: Netaikoma
- Jungiklio gylis: 11 mm
- Jungiklio aukštis: 92 mm
- Jungiklio plotis: 35 mm
- Sieninės plokštelės gylis: 6 mm
- Sieninės plokštelės aukštis: 76 mm
- Sieninės plokštelės plotis: 70 mm
- Svoris su sienine plokštele: 67 g
- Jungiklio svoris: 37 g

Dėžutės turinys

- Bridge: 1
- Eterneto tinklo kabelis: 1
- „Hue“ lemputės: 3
- „Hue“ šviesos regulatoriaus jungiklis: 1
- Maitinimo adapteris: 1

Palaiko

- Suderinama su efektų funkcija: Yes
- Suderinama su „HomeKit“: Yes
- „Philips Hue“ programėlė: IOS 15 ir naujesnės versijos, „Android“ 10.0 ir naujesnės versijos
- Balso pagalbinė priemonė: „Amazon Alexa“, „Google Assistant“, „Apple HomeKit“ (per „Hue Bridge“), „Microsoft Cortana“ (per „Hue Bridge“)

Pakuotės matmenys ir svoris

- EAN/UPC – gaminys: 8719514291232
- Grynas svoris: 0,55 kg
- Grynasis svoris: 1,01 kg
- Aukštis: 14 cm
- Ilgis: 17,6 cm
- Plotis: 21,9 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929002468403



Išleidimo data: 2024-02-15
Versija: 0.525

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com