

PHILIPS

Spot

LED

2,9 W-20 W

GU5.3

Varmhvit



8719514307605



Kraftig LED-belysning med utmerket lyskvalitet

Philips LED-spotter gir en fokusert lysstråle, har lang levetid og er svært energibesparende

Belysning av høy kvalitet

- Ingen synlig flakking
- Det samme varmhvite lyset som fra glødepærer

Velg en enkel erstatning for de gamle lyspærene dine

- Lignende form og størrelse som en reflektorhalogenpære

Høydepunkter

Ingen synlig flakking

Rask flimmer kan være ubehagelig for øynene, gi hodepine og til og med forårsake et anfall hos de med lysfølsom epilepsi. Det er både ubehagelig og unødvendig. LED-er kan flimre på grunn av rask respons på driverstrømmen, men Philips LED er designet slik at variasjoner i effekten til driverstrømmen blir minimert. Dette eliminerer de faktorene som forårsaker flimmer.

Varmhvitt lys som fra glødepærer



Denne lyskilden har en fargetemperatur på 2700 K gir en varm, rolig og avslappende atmosfære. Denne lampen på 2700 K er perfekt for belysningsdesign i hjemmet

Erstatter halogenspotter



Dette er en moderne LED-reflektor med flotte og velkjente former. Den er den perfekte erstatningen for tradisjonelle reflektorhalogenpærer.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Kan dimmes: Nei
- Bruksområde: Innendørs
- Form: Retningsbestemt spot
- Sokkel: GU5.3
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Lyspæremateriale: Glass

Lyskildens mål

- Høyde: 4,6 cm
- Bredde: 5,1 cm

Design og utseende

- Materiale: Glass

Holdbarhet

- Nominell levetid: 15 000 time(r)
- Antall brytersykluser: 50 000

Lysegenskaper

- Lysvinkel: 36 grad(er)
- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80
- Fargetemperatur: 2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 230 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 827 | CCT of 2700K

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Effektivitet: 79 lm/W

Informasjon

- EAN: 8719514307605
- EL nr: 871951430760500
- Produkttittel: LED 20W MR16 WW 36D RF ND SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.6
- Spenning: 12V AC electronic V
- Wattstyrke: 2,9 W
- Wattstyrke tilsvarende: 20 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): F

Produktets mål og vekt

- Lengde: 4,55 cm

Nominelle verdier

- Nominell maksimal intensitet: 560 cd

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: - Hz
- EPREL-registreringsnummer: 421456

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514307605
- Nettovekt: 0,05 kg
- Bruttovekt: 0,07 kg
- Høyde: 12,7 cm
- Lengde: 5,3 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC): 929002494555



Utgivelsesdato:
2024-02-04
Versjon: 0.181

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com