

# PHILIPS

Svečveida spuldze  
un lustra

LED

4,9 W–40 W

E14

Silti balta



8719514312524



## Moderna LED spuldze mājai

Šī augstas klases LED spuldze ir lielisks vispārējā apgaismojuma risinājums telpām. Šī spuldze patērē mazāk enerģijas un tā ir retāk jānomaina, tomēr tās kvalitāte netiek ietekmēta — sāciet ietaupīt uzreiz kā to uzstādīsiet.

### Augstas kvalitātes apgaismojums

- Informācija par gaismu

### Izvēlieties vienkāršu risinājumu veco spuldžu nomaiņai

- Standarta kvēlspuldzēm līdzīga forma un izmērs

### Izvēlieties ilgtspējīgu risinājumu

- Samazina izmaksas, saudzē dabas resursus

# Izceltie produkti

## Informācija par gaismu



Krāsas temperatūra: gaismai var būt dažāda krāsas temperatūra, ko norāda

kelvinos (K). Spuldzes ar zemāku kelvinu vērtību rada siltu, mierīgāku gaismu, bet spuldzes ar augstāku kelvinu vērtību rada vēsu, enerģiskāku apgaismojumu. CRI: krāsu renderēšanas indekss (CRI) tiek izmantots, lai aprakstītu gaismas avota ietekmi uz krāsu. Dabiskai saules gaismai CRI ir 100. Philips LED spuldžu CRI vienmēr pārsniedz 80, tāpēc krāsas tiek parādītas īstas un dabiskas.

## Aizvieto standarta kvēlspuldzi

Šī enerģiju taupošā LED spuldze ar pievilcīgu dizainu un ierastu formu ir ideāls ilgtspējīgs aizvietotājs standarta kvēlspuldzēm.

## Ietaupa līdz pat 90 % enerģijas

Salīdzinot ar standarta spuldzēm, LED tehnoloģija ietaupa līdz 90 % enerģijas. Tādēļ tā ir izdevīga un gadu no gada ietaupa jums naudu. Tā palīdz arī saudzēt apkārtējo vidi.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Darbojas ar reostatu: Nē
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: Svečveida spuldze ar nevirzītu gaismu
- Ligzda: E14

## Spuldzes izmēri

- Augstums: 10,6 cm
- Platums: 3,5 cm

## Izturība

- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2700 K
- Nominālā gaismas plūsma: 470 lm
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums
- Krāsas kods: 827 | CCT of 2700K

## Dažādi

- Acu komforts: Nē

## Citi raksturlielumi

- Efektivitāte: 94 lm/W

## Iepakojuma informācija

- EAN: 8719514312524
- EOC: 871951431252400
- Produkta nosaukums: LED 40W B35 E14 WW FR ND 1PF/6 DISC

## Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.51
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 5 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 40 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): F

## Produkta izmēri un svars

- Garums: 10,6 cm

## Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 453199
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere

## Spuldze

- Krāsu saskaņa: 6

**Iepakojuma izmēri un svars**

- EAN/UPC – izstrādājums:  
8719514312524
- Neto svars: 0,02 kg
- Bruto svars: 0,03 kg
- Augstums: 14 cm
- Garums: 3,6 cm
- Platums: 3,6 cm
- Materiāla numurs (12NC):  
929003541103



Izlaides datums:  
2024-02-04  
Versija: 0.123

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. registrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)