

PHILIPS

Lyspære (kan dimmes)

LED

5,9 W-60 W


E27

WarmGlow

Dimming



8719514323957



Opplev varmhvitt LED-lys som kan dimmes

LED-lyspærer fra Philips gir deg et vakkert, varmhvitt lys, svært lang levetid og umiddelbare energibesparelser. Med et rent og elegant design er denne lyskilden den perfekte erstatningen for matte, tradisjonelle lyskilder.

Velg en bærekraftig løsning

- Bra for planeten og kontoen

Skap det rette lyset i hjemmet

- Perfekt for generell rombelysning

Høydepunkter

Opptil 90 % energisparing

LED-teknologi sparer opptil 90 % energi sammenlignet med vanlige lyspærer, og du sparer penger år etter år. Den bidrar også til å ta vare på miljøet.

Perfekt for generell belysning



Moderne belysning med Philips standard LED for alle typer belysning. Perfekt for allmenn belysning i rom.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Kan dimmes: Bare brukes med spesifikke dimmere
- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt rund pære
- Sokkel: E27
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Lyspæremateriale: Glass

Lyskildens mål

- Høyde: 13,7 cm
- Bredd: 9,5 cm

Design og utseende

- Materiale: glass

Holdbarhet

- Nominell levetid: 15 000 time(r)
- Antall brytersykluser: 20 000

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
- Fargetemperatur: 2200-2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 806 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Effektivitet: 136 lm/W

Informasjon

- EAN: 8719514323957
- EL nr: 871951432395700
- Produkttittel: LED classic 60W G93 E27 CL WGD90 1PF/4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.6
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke: 5,9 W
- Wattstyrke tilsvarende: 60 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): D

Produktets mål og vekt

- Lengde: 13,7 cm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 453252

Lyspæren

- Fargekonsistens: 6

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514323957
- Nettovekt: 0,06 kg
- Bruttovekt: 0,11 kg
- Høyde: 18,2 cm
- Lengde: 10,2 cm
- Bredd: 13 cm
- Materialenummer (12NC): 929003010901



Utgivelsesdato:
2024-02-04
Versjon: 0.226

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com