

PHILIPS

Mignon og Lustre
(kan dimmes)

LED

2,5 W–25 W


E14

WarmGlow

Dimming



8719514324152



Opplev varmhvitt LED-lys som kan dimmes

Klar Philips LED-mignon gir en vakker og strålende lyseffekt og har en svært lang levetid. Denne lyskilden er vakker både av og på og passer perfekt til lysekronearmaturer med små holdere (E14).

Velg en bærekraftig løsning

- Bra for planeten og kontoen

Skap det rette lyset i hjemmet

- Passer perfekt som dekorative armaturer

Høydepunkter

Opptil 90 % energisparing

LED-teknologi sparer opptil 90 % energi sammenlignet med vanlige lyspærer, og du sparer penger år etter år. Den bidrar også til å ta vare på miljøet.

Passer perfekt som dekorativ armatur



Moderne belysning i Philips LED-mignonpærer til bruk i dekorative armaturer som lysekroner, takvifter, pyntestriper og stolpelamper.

Spesifikasjoner

Lyskildens egenskaper

- Kan dimmes: Bare brukes med spesifikke dimmere
- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt mignon
- Sokkel: E14
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Lyspæremateriale: Glass

Lyskildens mål

- Høyde: 9,7 cm
- Bredde: 3,5 cm

Design og utseende

- Materiale: glass

Holdbarhet

- Nominell levetid: 15 000 time(r)
- Antall brytersykluser: 20 000

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
- Fargetemperatur: 2200-2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 340 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

Diverse

- EyeComfort: Ja

Andre egenskaper

- Effektivitet: 136 lm/W

Informasjon

- EAN: 8719514324152
- EL nr: 871951432415200
- Produkttittel: LED classic 25W B35 E14 CL WGD90 SRT4

Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.6
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke: 2,5 W
- Wattstyrke tilsvarende: 25 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): D

Produktets mål og vekt

- Lengde: 9,7 cm

Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 1109136

Lyspæren

- Fargekonsistens: 6

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514324152
- Nettovekt: 0,01 kg
- Bruttovekt: 0,03 kg
- Høyde: 14,6 cm
- Lengde: 4,6 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC): 929003011901



Utgivelsesdato:
2024-02-04
Versjon: 0.211

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com