

# PHILIPS

Mignon og Lustre  
(kan dimmes)

LED

3,4 W-40 W

E14

WarmGlow

Dimming



8719514324299



## Opplev varmhvitt LED-lys som kan dimmes

Frosted Philips LED-mignon gir en myk og diffus lyseffekt og har svært lang levetid. Med en ren og elegant design passer denne lyskilden perfekt til lysekroner med små lampearmaturer (E14).

### Velg en bærekraftig løsning

- Bra for planeten og kontoen

### Skap det rette lyset i hjemmet

- Passer perfekt som dekorative armaturer

# Høydepunkter

## Opptil 90 % energisparing

LED-teknologi sparer opptil 90 % energi sammenlignet med vanlige lyspærer, og du sparer penger år etter år. Den bidrar også til å ta vare på miljøet.

## Passer perfekt som dekorativ armatur



Moderne belysning i Philips LED-mignonpærer til bruk i dekorative armaturer som lysekroner, takvifter, pyntestriper og stolpelamper.

# Spesifikasjoner

## Lyskildens egenskaper

- Kan dimmes: Bare brukes med spesifikke dimmere
- Bruksområde: Innendørs
- Form: Ikke retningsbestemt mignon
- Sokkel: E14
- Type glass: Matt
- Lyspæreoverflate: Matt
- Lyspæremateriale: Glass

## Lyskildens mål

- Høyde: 9,7 cm
- Bredde: 3,5 cm

## Design og utseende

- Materiale: glass

## Holdbarhet

- Nominell levetid: 15 000 time(r)
- Antall brytersykluser: 20 000

## Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 90
- Fargetemperatur: 2200-2700 K
- Opprinnelig lysytelse: 470 lm
- Tiden det tar før lyset er på 60 %: Full belysning med det samme
- Fargekode: 922-927 | CCT of 2200K-2700K

## Diverse

- EyeComfort: Ja

## Andre egenskaper

- Effektivitet: 138 lm/W

## Informasjon

- EAN: 8719514324299
- EL nr: 871951432429900
- Produkttittel: LED classic 40W B35 E14 FR WGD90 SRT4

## Strømforbruk

- Effektfaktor: 0.6
- Spenning: 220-240 V
- Wattstyrke: 3,4 W
- Wattstyrke tilsvarende: 40 W
- Energieffektivitetsmerke (EEL): D

## Produktets mål og vekt

- Lengde: 9,7 cm

## Tekniske spesifikasjoner

- Frekvens: 50-60 Hz
- EPREL-registreringsnummer: 453269

## Lyspæren

- Fargekonsistens: 6

## Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514324299
- Nettovekt: 0,01 kg
- Bruttovekt: 0,03 kg
- Høyde: 14,6 cm
- Lengde: 4,6 cm
- Bredde: 6,3 cm
- Materialenummer (12NC): 929003012601



Utgivelsesdato:  
2024-02-04  
Versjon: 0.192

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)