

PHILIPS

6 吋內嵌式下照燈
17W

Smart LED


可調式白光

嵌入 Ø146-155MM

IP20/圓形/白色



8719514336698



選擇暖白光或冷白光

使用 Philips Smart LED 6 英寸的內嵌式下照燈打造可調式的光線，可自由切換各種暖白和冷白光色調。此燈具已連接 WiZ。使用家裡原有的 Wi-Fi 透過 WiZ 應用程式或語音指令進行控制。

輕鬆設定

- 隨裝即用，十分輕鬆

智慧控制

- 使用智慧型手機隨處控制
- 使用語音控制而無須動手

智慧功能

- 搭配排程以自動操作燈光
- 預設生活品質功能
- 能源監控

燈光模式

- 可調式暖白光到冷白光和預設模式
- 使用預設的動態燈光模式自訂場景

規格

隨裝即用，十分輕鬆



WiZ 可搭配您現有的 Wi-Fi 路由器使用，不需要額外的閘道。只需要裝入您的新燈光、下載 WiZ 應用程式，您就準備就緒了！

隨處皆可控制



您可在任何地方使用智慧型手機控制您的 WiZ 燈光。您不需要擔心是否在離家前忘了關燈。WiZ 應用程式適用於 iOS 和 Android 手機。

使用語音控制而無須動手



只需啟用 Google、Alexa 的整合功能或新增到 Siri 捷徑，即可用語音指令控制您的燈光。

搭配排程以自動操作燈光



自動化您的燈光操作，以配合您的日常或每週例行活動。安排燈光在您到家之前開啟，並且在不需照明時保持關閉。

預設生活品質功能



使用 WiZ 應用程式中的預設生活品質功能，享受全天最適合您生理時鐘的照明模式。當您需要恢復元氣和全神貫注時，WiZ 將為您提供明亮日光，並流暢轉換到柔和暖白光，幫助您放鬆休息，提升睡眠品質。

能源監控



WiZ 應用程式會記錄您的燈光耗電量。檢視每週或每日報告，明智規劃燈光明明，以最佳方式使用居家能源。

可調式暖白光到冷白光和預設模式



可選擇充滿活力的冷白光到柔和暖白光等多種光色，或只需從預設模式中進行選擇，例如專注和放鬆休息，為您的活動營造最佳氛圍。

自訂場景



混合不同的色彩和白光模式，為您的日常時刻營造完美的燈光氛圍。儲存之後，可隨時透過應用程式、遙控器或語音啟用模式。

焦點

燈泡特性

- 預期用途: 室內

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 塑膠

耐用性

- 平均使用壽命 (在 2.7 小時/天的情況下): 15 年
- 光通維持率 (LMF): 70%
- 更換週期數目: 7,500

隨附額外功能/配件

- 可調式聚光燈頭: 無
- 可用遙控器調光: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附遙控器: 無

照明特性

- 光束角度: 110°
- 色彩一致性: <6 SDCM
- 演色性指數 (CRI): 80
- 達到 60% 光色的熱機時間: <2

其他

- 特殊設計: 功能性
- EyeComfort: 是

其他特性

- 效率: 88 lm/W

耗電量

- 電壓: 100-240 V

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.163 kg
- 嵌入長度: 15 cm
- 嵌入寬度: 15 cm
- 高度: 4.7 cm
- 長度: 16.5 cm
- 內嵌距離: 10.1 cm
- 寬度: 16.5 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 使用壽命達: 15,000 h
- 直徑: 165 mm
- 燈具總流明輸出: 1500@6500K
- 光色: 2700-6500
- 可調式燈具: 無線調光 - 請勿搭配調光器使用
- LED: 是
- 內建 LED: 是
- 隨附燈泡瓦數: 17
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 II

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514336698
- 淨重: 0.17 kg
- 淨重: 0.21 kg
- 高度: 16.8 cm
- 長度: 5.6 cm
- 寬度: 16.7 cm
- 材質編號 (12NC): 929002647628



發行日期: 2024-02-04
版本: 0.103

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本協議所包括資訊之準確性及完整性提供任何聲明或保證，對以此訊息為依據採取的任何行動亦概不負責。除非 Signify 同意，本文件提及之資訊並非任何商業合約，亦不構成任何報價或合約任一部分。Philips 與 Philips Shield Emblem 均屬 Koninklijke Philips N.V 註冊商標。

www.lighting.philips.com