

# PHILIPS

## Gradient Lightstrip 燈條延伸版 1 公尺

Hue White 及 Color  
Ambiance

整合式 LED

需要漸層式燈條基座套件

使用應用程式或語音控制\*

新增 Hue 橋接器以釋放更多功能



8719514340046



## 輕鬆實現智慧型照明


透過這款 1 公尺長的延伸燈條，延長您的氣氛漸層燈條，用色彩繽紛的燈光覆蓋更大的區域。僅適用於氣氛漸層燈條。

### 輕鬆實現智慧照明

- 透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具
- 可語音控制燈光\*
- 透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗
- 從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍
- 使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能
- 完美混調色彩
- 塑型、切割或延伸
- 需要 Philips Hue 漸變燈條基座單元
- 動態燈光場景

# 產品特點

透過 Bluetooth 應用程式，最多可控制 10 盞燈具




透過 Hue Bluetooth 應用程式，您可控制家中任一房間的 Hue 智慧型燈具。新增多達 10 盞智慧型照明燈具，只要輕觸一下行動裝置上的按鈕，即可控制所有燈具。

可語音控制燈光\*



當與相容的 Google Nest 或 Amazon Echo 裝置配對時，Philips Hue 可搭配 Amazon Alexa 和 Google Assistant 使用。簡單的語音指令可讓您控制房間的多個照明或是單件式燈具。

透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗



利用超過 1600 萬種燈色改變住家樣貌，瞬間營造適合不同活動的氣氛。只需按一下按鈕，即可享受多種燈光效果，例如為派對營造歡慶氣氛、將客廳變成電影院、以彩色照明美化家裡的裝潢佈置等。

從暖黃光到冷白光，打造屬於您的氛圍



這些燈泡和燈具可提供不同暖黃光到冷白光顏色。亮度調節功能可從明亮光線變換到較柔和的夜光，按照日常需求調整至最完美的顏色和亮度。

使用 Bridge 釋放整套智慧照明功能



Bridge 提供讓智慧照明真正發揮智慧的功能 — 外出控制、語音控制、自動化照明，以及其他功能。將 Bridge 加入您的安裝配置，享受身歷其境的使用經驗，進入安全可靠兼具其他特性的技術世界，獲得更多估能。Bridge 是您打造前所未有智慧照明世界的那把鑰匙。

完美混調色彩




完美混調色彩

塑型、切割或延伸



您可將彈性絕佳的漸變燈條隨意塑型和彎曲來搭配您的空間。您也可將漸變燈條延伸版黏貼至較大面積的表面，或將燈條切割成適合較小空間的尺寸。

需要 Philips Hue 漸變燈條基座單元



您可以使用 40 吋的延長版，將 Philips Hue 漸變燈條延伸至最長 33 英尺。透過色彩豐富且穩定的燈光，覆蓋更大的區域，例如全房間的天花板層板燈或床下的照明。本產品只能用於延長 Philips Hue 漸變燈條。

動態燈光場景



用生動的燈光讓特殊時刻的氣氛更加動人。使用動態場景為任何情境營造完美氛圍。

# 規格

## 設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 矽膠

## 環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -20°C 到 45°C

## 隨附額外功能/配件

- 變色 (LED): 是
- 可調式: 是
- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是
- 內建 LED: 是

## 保固

- 2 年: 是

## 照明特性

- 演色性指數 (CRI): >80

## 燈條

- 色溫: 2000-6500 K
- 可切割性: 是
- 可延伸性: 是
- 輸入電壓: 100V-120V
- 使用壽命: 25,000 h
- 瓦數: 12.3 W
- 寬度: 15 mm
- 長度: 39.4 in
- 寬度: 0.57 in

## 其他

- 類型: 燈條

## 包裝資訊

- EAN: 8719514340046

## 耗電量

- 瓦數: 12.3 W
- 待機耗電量: 0.50 W

## 產品尺寸與重量

- 淨重: 0.062 kg
- 淨重: 0.14 lb
- 高度: 0.55 cm
- 長度: 100 cm
- 寬度: 1.45 cm

## 服務

- 保固: 2 年

## 技術規格

- 流明輸出 (4000K): 1,000 lm
- 使用壽命達: 25,000 h
- 使用壽命: 25000h
- 燈具總流明輸出: 900 lm @ 2700K / 1000 lm @ 4000K
- 主電源: 24 V DC
- IP 防護等級: IP20
- 防護等級: 等級 II
- 光源可替換性: LED 光源由專業人士更換
- 控制齒輪的可替換性: 控制器可由終端使用者自行更換
- 流明輸出 (2700K): 900 lm

## 內容物

- 電源變壓器: 1

## 支援項目

- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本
- Philips Hue 藍牙應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 9.0 及更新版本

## 包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514340046
- 淨重: 0.09 kg
- 淨重: 0.19 kg
- 高度: 72 mm
- 長度: 140 mm
- 寬度: 146 mm
- 材質編號 (12NC): 929002995004



出版日期: 2024-02-07  
版本: 0.728

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)