

PHILIPS

移動感測器


Hue

無線安裝

自動化您的燈光

根據時間調整光線

安裝在任何位置



8719514342149



自動切換燈光

在您的飛利浦 Hue 系統中加入飛利浦 Hue 移動感應器，以便自動控制燈光。感應器經由電池供電且完全無線，因此可隨意擺放在家中任何地方。只要經過就能觸動燈光開關。

輕鬆控制

- 需要飛利浦 Hue 橋接器
- 放置在所需之處
- 自動開啟及關閉 Hue 燈光
- 日夜設定
- 整合式日光感應器

產品特點

需要飛利浦 Hue 橋接器




本產品需要連接飛利浦 Hue 橋接器

隨意放置



沒有任何纜線，因此您可以將它放在家中的任何位置。動作感應器是由電池供電，因此完全無線而且可輕鬆安裝在家中的任何位置。只要幾分鐘就可以完成設定。您可以將它隨意安置在架子、邊桌上，或使用內附的螺絲將它安裝在牆壁或天花板。您甚至可以使用內附的磁鐵將它黏貼在冰箱等金屬表面。您可以將感應器調整為適合的方向，輕鬆調整偵測角度

自動開啟及關閉




在偵測到動作時觸發飛利浦 Hue 燈光。透過飛利浦 Hue app，將飛利浦 Hue 動作感應器連接到飛利浦 Hue 橋接器，即可在您進入房間時自動開啟飛利浦 Hue 燈光。最適合應用於走廊、浴室、地下室或車庫。您可以在此 app 中選擇在偵測到動作時應觸發哪個場景或燈光設定。當感應器沒有再偵測到任何動作時，燈光將會自動關閉

日夜設定



自動開啟柔和夜光。您可以設定適合日夜的各種不同燈光設定。在白天，感應器可觸發銳利白光，讓您的視野更加清晰。在夜晚，感應器可在您或是您的伴侶或小孩下床時開啟柔和夜光。提供您在黑暗中行走所需的恰當光線，而不會吵醒其他家人

整合式日光感應器



只會在需要時開啟燈光。有了整合式日光感應器，就能在您需要時開啟燈光。您可以在 Philips Hue app 中輕鬆變更光線敏感度，讓感應器只在您需要一點額外燈光時觸發。當感應器沒有再偵測到任何動作時，燈光則會變暗，然後在選定的時間後自動關閉。動作感應器也有助於節能，它會自動關閉未使用區域中的燈光

規格

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 合成纖維

環境

- 操作濕度: 適於室內使用
- 操作溫度: 0°C - 40°C

隨附額外功能/配件

- 可攜式: 是

保固

- 2 年: 是

產品尺寸與重量

- 淨重: 0.065 kg
- 高度: 5.5 cm
- 長度: 3 cm
- 寬度: 5.5 cm

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 重量: 65 g
- 電池類型: 四號 (AAA) - 條狀電池、鉛筆型

開關

- 內附電池: 2 x AAA
- IP 等級: IP42
- 最短電池壽命: 2 年
- 安裝選項: 獨立式, 牆壁
- 感應器深度: 20 mm
- 感應器高度: 55 mm
- 感應器寬度: 55 mm
- 可升級軟體: 連接到 Hue 橋接器 時

支援項目

- 與 HomeKit 相容: Yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本
- 聲控助理: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (透過 Hue Bridge), Microsoft Cortana (透過 Hue Bridge)

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514342149
- 淨重: 0.08 kg
- 淨重: 0.13 kg
- 高度: 174 mm
- 長度: 55 mm
- 寬度: 72 mm
- 材質編號 (12NC): 929003067503



出版日期: 2024-02-04
版本: 0.92

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明, 亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價, 亦不構成任何報價單或合約的一部分; 如 Signify 另有同意, 則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com