

# PHILIPS

A67 – pametna  
sijalka E27 – 1600

Hue White

Do 1521 lumnov\*

Zmogljiva in močna bela  
svetloba

Takošnje upravljanje prek  
povezave Bluetooth

Za več možnosti dodajte  
vmesnik Hue Bridge



8719514343320



## Enostavna pametna razsvetljava

Zagotovite si močno svetlobo za prostore, kot sta garaža ali kuhinja, ali toplejšo svetlobo za katero koli prostor s Philipsovo belo svetilko Hue White A67, ki ponuja zmogljivo svetilnost 1600 lumnov (enakovredno 100 W) in brezžično zatemnitev. Vzpostavite povezavo z vmesnikom Hue Bridge za celoten nabor funkcij pametne osvetlitve.

### Neomejene možnosti

- Zmogljiva, močna bela svetloba

### Enostavna in pametna razsvetljava

- Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil
- Upravljajte svetila z glasom\*
- Ustvarite pravo vzdušje z mehko belo svetlobo
- Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge


# Značilnosti

## Zmogljiva, močna bela svetloba



Sijalka High Lumen zagotavlja zmogljivo močno svetlobo, ki lahko v celoti osvetli kuhinjo, garažo ali kateri koli drug prostor, kjer potrebujete funkcionalno osvetlitev. S svetilnostjo 1600 lumnov čudovite svetlobe je to nedvomno najsvetlejša sijalka med svetili serije Philips Hue.

## Z aplikacijo s tehnologijo Bluetooth upravljajte do 10 svetil



Philips Hue s povezavo Bluetooth predstavlja najpreprostejši način za spoznavanje pametne osvetlitve. S sijalkami LED, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth, ter z aplikacijo Hue Bluetooth, ki omogoča nadzor do 10 svetil v prostoru, lahko nemudoma poskrbite za prijetno vzdušje.

## Upravljajte svetila z glasom\*



Vklopite prostoročni način v katerem koli prostoru s pametnimi svetili, ki jih je prek povezave Bluetooth mogoče glasovno upravljati. Preprosto svoja svetila Hue seznanite s katero koli združljivo napravo Amazon Echo ali Google Home ter izkoristite prednosti glasovnega upravljanja svojih pametnih svetil.

## Ustvarite pravo vzdušje z mehko belo svetlobo



Uživajte v popolnem odtenku tople bele svetlobe, ki lepo dopolni kakršno koli notranjo opremo ter vam pomaga pri vsakodnevnih opravilih. Z možnostjo popolne zatemnitve je pametna razsvetljava Hue White pravilna izbira za pripravo prijetnega vzdušja v vašem domu (visoka svetilnost).

## Zagotovite si celoten nabor funkcij pametne razsvetljave z vmesnikom Bridge



Vmesnik Bridge ponuja funkcije, zaradi katerih je pametna razsvetljava resnično pametna – upravljanje zdoma, glasovno upravljanje, avtomatizirana osvetlitev in še veliko več. Svojim nastavitvam dodajte vmesnik Bridge, da ustvarite pristne izkušnje, izkoristite varno in zanesljivo tehnologijo ter še veliko več. Vmesnik Bridge je ključ do pametne razsvetljave, kakršne še niste videli.

# Specifikacije

## Dimenzije sijalke

- Dimenzije (Š x V x G): 67x131

## Specifikacije okolja

- Vlažnost med delovanjem: 5 % <H<95 % (brez kondenzacije)
- Delovna temperatura: -20 do 45 °C

**Z dodatno funkcijo/nastavkom**

- Možnost zatemnitve z aplikacijo Hue in stikalom: Da

**Garancija**

- 2 leti: Da

**Svetlobne značilnosti**

- Indeks prikaza barv (CRI): 80

**Priložena dokumentacija**

- številka EAN: 8719514343320

**Poraba energije**

- Oznaka za energetske učinkovitost (EEL): F

**Vzdrževanje**

- Garancija: 2 leti

**Tehnične specifikacije**

- Teža: 172
- Tehnologija sijalke: LED
- Pritrditev/vznožek: E27
- Svetilnost v lumnih pri 2700 K: 1.521 lm
- Registrska številka za EPREL: 1386732

**Sijalka**

- Barvna temperatura: 2700K (warm white)
- Premer: 67 mm
- Zasnova: A67
- Višina: 131 mm
- Vhodna napetost: 220V-240V
- Življenjska doba: 25.000 h
- Svetilnost: Mehka bela svetloba
- Svetilnost v lumnih: 1600 lm
- Največja poraba energije: 15,5 W
- Največja poraba energije v stanju pripravljenosti: 0.41 W
- Število ciklov vklopa/izklopa: 50.000
- Koeficient moči: 0.7
- Predvidena življenjska doba: 25.000 h
- Nadgradljivo s programsko opremo: Da
- Vklon: Takojšnja 100 % svetilnost
- Moč: 15,5 W
- Komunikacijski protokol: Bluetooth in Zigbee
- Možnost globoke zatemnitve: Ne
- Nadgradljivo s programsko opremo: Ob povezavi z aplikacijo Bluetooth ali vmesnikom Hue Bridge

**Vsebina škatle**

- Sijalke hue: 1

**Kaj podpira**

- Združljivo s funkcijo Effects: Yes
- Združljivo s tehnologijo HomeKit: Yes
- Aplikacija Philips Hue: iOS 15 in novejši, Android 10.0 in novejši
- Glasovni pomočniki: Amazon Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit (prek vmesnika Hue), Microsoft Cortana (prek vmesnika Hue)

**Dimenzije in teža embalaže**

- EAN/UPC – izdelek: 8719514343320
- Neto teža: 0,15 kg
- Bruto teža: 0,21 kg
- Višina: 210 mm
- Dolžina: 72 mm
- Širina: 72 mm
- Številka materiala (12NC): 929002334904



Datum izdaje: 2024-02-04  
Različica: 0.663

© 2024 Signify Holding. Vse pravice pridržane. Družba Signify ne jamči za točnost ali celovitost vključenih informacij, in ni odgovorna za nobeno dejanje v zvezi s temi informacijami. Informacije v tem dokumentu niso komercialna ponudba in niso del citata ali pogodbe, razen če družba Signify določi drugače. Philips in glavni logotip Philips (v obliki grba) sta registrirani blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)