

# PHILIPS

Lemputė 8 W (ekv.  
60 W) A60 E27

Išmanusis šviesos diodas

Reguliuojama balta


Plastikas

Tiesiog prijunkite ir naudokitės

Valdykite WiZ programėle arba balsu



8719514372429



## Pasirinkite šiltai arba šaltai baltos šviesos lempuotę

Sukurkite bet kokio atspalvio šiltai arba šaltai baltos šviesos apšvietimą E27 šviestuvuose naudodami „Philips Smart LED“ reguliuojamą baltos šviesos išmaniąją lempuotę. Ši lempuotę prijungta prie „WiZ“. Norėdami valdyti „WiZ“ programėle arba balsu, naudokite su turimu „Wi-Fi“.

### Paprasta nustatyti

- Lengva įjungti ir paleisti. Veikia su jūsų turimu „Wi-Fi“.

### Išmanusis valdymas

- Valdykite bet kur naudodami išmanųjį telefoną.
- Valdymas balsu naudojant „Google Assistant“, „Alexa“ arba „Siri“ nuorodas.

### Išmaniosios savybės

- Automatizuokite apšvietimą naudodami grafikus
- Energijos stebėjimas
- Iš anksto nustatomos gerovės funkcijos

**Apšvietimo režimai**

- Reguluojama balta šviesa nuo šilto iki šalto atspalvio ir iš anksto nustatomi režimai
- „Customize Scenes“ su iš anksto nustatytais dinaminės šviesos režimais.

# Ypatybės

## Tiesiog prijunkite ir naudokitės

„WiZ“ veikia su jūsų turimu „Wi-Fi“ maršrutizatoriumi, jokių papildomų sąsajų nereikia. Tiesiog prijunkite naująją šviesą, atsisiųskite „WiZ“ programėlę ir naudokitės!

## Valdykite būdami bet kur

Su išmaniuoju telefonu savo „WiZ“ lempas valdykite būdami bet kur. Jums nebereikės nerimauti, ar tikrai išeidami užgesinote šviesą. „WiZ“ programėlė veikia su „iOs“ ir su „Android“.

## Valdymas balsu

Valdykite apšvietimą ne rankomis, o balsu bei „Google Assistant“, „Amazon Alexa“ arba „Siri“ nuorodomis. Pasinaudokite paprastomis balso komandomis, norėdami įjungti arba išjungti apšvietimą, paryškinti arba prislopinti, pakeisti spalvą ir nustatyti tinkintus apšvietimo režimus.

## Automatizuokite apšvietimą naudodami grafikus

Automatizuokite apšvietimą pagal savo dienos ar savaitės įpročius. Nustatykite šviesas įsijungti prieš jums grįžtant namo ir pasirūpinkite, kad jos būtų išjungtos, kai šviesti nereikia.

## Energijos stebėjimas

„WiZ“ programėlė stebi, kiek energijos suvartoja jūsų lempos. Peržiūrėkite savaitės ar dienos ataskaitą ir sumaniai planuokite, kartu taupydami namuose elektros energiją.

## Iš anksto nustatomos gerovės funkcijos

Su iš anksto nustatomomis „WiZ“ programėlėje gerovės funkcijomis mėgaukitės apšvietimo sekomis, geriausiai atitinkančiomis jūsų vidinį laikrodį. „WiZ“ pasirūpins ryškia dienos šviesa, kai jums reikės susikaupti ir jaustis energingiems, ir pamažu persijungs į šiltą baltą spalvą, kuri leistų atsipalaiduoti ir geriau išsimiegoti.

## Reguliuojama balta šviesa nuo šilto iki šalto atspalvio ir iš anksto nustatomi režimai

Rinkitės iš plataus energiją teikiančios šaltos baltos ir raminamos šiltos baltos šviesos atspalvių arba tiesiog naudokite iš anksto nustatomus režimus, pvz., „Focus“ ar „Relax“, kurie padės sukurti geriausią aplinką jūsų darbams ir poilsiui.

## Pritaikomos scenos

Derinkite įvairias spalvas ir baltą šviesą, sukurdami geriausią foninį apšvietimą kiekvienai akimirksniai. Išsaugokite nustatymus ir bet kada juos įjunkite pakartotinai per programėlę, su „WiZmote“ arba balso komandomis.

# Specifikacijos

## Lemputės charakteristikos

- Reguliuojamas šviesos srautas: Su specialiais reguliavimo jungikliais
- Naudojimo paskirtis: Patalpose
- Lempos forma: A60
- Kištukinis lizdas: E27
- Technologija: Išmanusis belaidis ryšys
- Stiklo tipas: Matinis

## Lemputės matmenys

- Aukštis: 12,2 cm
- Svoris: 0,065 kg
- Plotis: 6 cm

## Ilgamžiškumas

- Vidutinė eksploatacijos trukmė (po 2,7 val. per parą): 25 metai
- Šviesos srauto stabilumo koeficientas: 70%
- Nominali naudojimo trukmė: 25 000 val.
- Jungiklio ciklą skaičius: 50 000

## Šviesos savybės

- Spalvų darna: 6SDCM
- Spalvos indeksas (CRI): 90
- Spalvos temperatūra: 2700–6500 K
- Šviesos spalvos kategorija: Reguliuojama balta
- Nominalus šviesos srautas: 806 lm
- Pradėjimo šviesti laikas: <0.5 s
- Įkaitimo iki 60 % šviesos srauto trukmė: viso srauto šviesa akimirksniu

**Kita**

- EyeComfort: Taip

**Kitos savybės**

- Lemputės srovė: 70 mA
- Efektyvumas: 100 lm/W

**Pakuotės informacija**

- EAN: 8719514372429
- EOC: 871951437242900
- Gaminio pavadinimas: PHI WFB 60W A60 E27 927-65 TW 1PF/6

**Energijos sąnaudos**

- Galingumo koeficientas: 0.51
- Įtampa: 220-240 V
- Galingumas: 8 W
- Galios vatais atitikmuo: 60 W
- Energijos efektyvumo etiketė (EEL): F

**Gaminio matmenys ir svoris**

- Ilgis: 12,2 cm

**Nominaliosios reikšmės**

- Nominalus veikimo laikotarpis: 25 000 val.
- Nominalusis šviesos srautas: 806 lm
- Nominalioji galia: 8 W

**Techninė priežiūra**

- Garantija: 2 metai

**Techniniai duomenys**

- Dažnis: 50-60 Hz
- EPREL registracijos numeris: 584520

**Pakuotės matmenys ir svoris**

- EAN/UPC – gaminys: 8719514372429
- Grynas svoris: 0,06 kg
- Grynasis svoris: 0,11 kg
- Aukštis: 16 cm
- Ilgis: 7 cm
- Plotis: 7 cm
- Medžiagos numeris (12NC): 929002383521



Išleidimo data:  
2024-02-03  
Versija: 0.189

© 2024 Signify Holding. Visos teisės saugomos. Signify non fornisce alcuna rappresentazione o garanzia relativamente all'accuratezza o alla completezza delle informazioni incluse e non può essere ritenuta responsabile di eventuali azioni basate su di esse. Le informazioni riportate nel presente documento non hanno alcuno scopo commerciale e non fanno parte di alcun preventivo o contratto, salvo diversamente concordato con Signify. Philips e il simbolo dello scudo Philips sono marchi registrati di Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)