

# PHILIPS

Грушевидная

Светодиод

7–50 Вт (лампы общего назначения: 50 Вт, компактные люминесцентные лампы: 9 Вт)

E27

Hue White



8719514377615



## Современные светодиодные лампы для освещения вашего дома

Современные светодиодные лампы — это прекрасное решение для общего освещения. Они излучают свет высокого качества, сокращают расходы на электроэнергию с момента установки и не требуют частой замены.

### Выбирайте экологичные решения

- Вы можете доверять информации, указанной на упаковке Philips.
- Не содержит ртути

# Особенности

## Отсутствие ультрафиолетового или инфракрасного излучения

В световом пучке отсутствует инфракрасное излучение, поэтому не

генерируется тепло, а благодаря отсутствию ультрафиолетовых лучей предметы и материалы не выцветают.

Не содержит ртути

# Технические характеристики

## характеристики лампы

- С регулировкой яркости: нет
- Предусмотренное применение: Внутреннее освещение
- Форма лампы: Стандартная лампа рассеянного света
- Розетка: E27
- Тип стекла: Матовый
- Финишная обработка колбы: Матовый
- Материал колбы: Пластиковый

## Размеры лампы

- Высота: 10,8 см
- Ширина: 6 см

## Дизайн и отделка

- Материал: Пластмасса

## Срок службы

- Номинальный срок службы: 10 000 часов
- Количество циклов переключения: 50 000

## Световые характеристики

- Ширина светового пучка: 150 °
- Коэффициент цветопередачи (CRI): 80
- Цветовая температура: 3000 К
- Номинальная светоотдача: 500 лм
- Время прогрева до 60 % света: мгновенное включение
- Код цвета: 830 | CCT of 3000K

## Прочее

- EyeComfort: нет

## Другие характеристики

- Эффективность: 71 лм/В

## Информация об упаковке

- EAN: 8719514377615
- EOC: 871951437761500
- Название изделия: Ecohome LED Bulb 7W 500lm E27 830 RCA

## Энергопотребление

- Коэффициент мощности: 0.5
- напряжение: 220–240 В
- Мощность в ваттах: 7 В
- Эквивалент мощности лампы накаливания: 50 В

## Размеры и вес изделия

- Длина: 10,8 см

## Расчетные значения

- Номинальная пиковая интенсивность: 107 cd

## Технические характеристики

- Частота: 50–60 Hz

## Размеры и масса упаковки

- EAN/UPC — продукт: 8719514377615
- Масса нетто: 0,03 kg
- Масса брутто: 0,05 kg
- Высота: 13,6 см
- Длина: 6,1 см
- Ширина: 6,1 см
- Номер материала (12NC): 929002298617



Дата выпуска: 2024-02-04  
Версия: 0.49

© 2024 Signify Holding. Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи. Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Philips и логотип Philips являются зарегистрированными товарными знаками компании Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)