

PHILIPS

入門套件: 3 個 E27
智慧型燈泡 (1100)

Hue White 及 Color
Ambiance

高達 1100 流明*

日光和彩色燈光

智慧控制

內附 Hue 橋接器

8719514393677



輕鬆實現智慧型照明

使用 Philips Hue White and Color Ambiance 入門套件為任何房間增添情境色彩。此套件包含 3 顆智慧型彩色燈泡和一件 Hue Bridge，可以充分控制燈光、存取 Hue 應用程式並享用眾多豐富功能。

無限可能

- 從暖黃光到冷白光，輕鬆打造屬於您的氛圍
- 恣意玩轉各種燈光顏色
- 將電影、電視節目、音樂和遊戲與智慧型燈具進行同步
- 智慧型燈具會自然喚醒您或助您入眠
- 智慧家庭的自動化中樞：Hue Bridge
- 可語音控制燈光

輕鬆實現智慧照明

- 透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗

產品特點

順利調整心情



使用超過 50,000 種不同暖黃光到冷白光顏色，幫助您調整心情，無論何時都能讓您準備進入工作、遊戲或放鬆狀態。冷白光協助您開啟朝氣滿滿的一天，明亮白光讓您充滿活力，而暖金色調的燈光能幫助您沉靜下來準備入睡。

恣意玩轉各種燈光顏色



Philips Hue 燈光色彩沒有極限：提供超過 1600 萬種燈光顏色，您可將家裡變成五光十色的聚會場所，或是讓睡前故事變得栩栩如生，還有更多實用功能。使用預設的彩色燈光場景，讓您可隨時隨地喚起夏日的感覺，或是使用自己的照片，讓您重溫過往的回憶。

將電影、電視節目、音樂和遊戲與智慧型燈具進行同步




透過讓螢幕上的動作或音樂節奏與智慧型燈具同步，將娛樂體驗帶到新境界。* 選擇您希望將燈具與電影、音樂 (包括我們的 Spotify 整合系列!)、電視節目或遊戲進行同步的方式，以及欣賞可調色功能燈光在休閒娛樂區中進行互動的方式。* 必須搭配 Hue Bridge

自然入睡及甦醒




預設燈光時間，讓燈光亮度模仿日出的效果逐漸增加，讓您能自然展開活力的一天。在夜晚，悠閒的暖白光可讓您卸下一整天的疲憊、倍感放鬆，準備進入沉睡的夢鄉。

Hue Bridge




Hue Bridge 是個人化 Philips Hue 智慧照明系統的必備元件，扮演著統籌各項功能的中樞角色，可與您的智慧型燈泡和 Hue 應用程式通訊，確保所有元件協調運作。Hue Bridge 也具備設定排程和計時器等智慧家庭自動化功能。

用您的聲音控制



Hue 橋接器可搭配 Alexa、Apple HomeKit 和 Google Assistant 使用，讓您可用聲音控制燈光。您可以聲控開啟及關閉燈光、調整至所需的亮度，甚至可設定燈光氛圍。

透過繽紛的智慧型燈具打造獨一無二的體驗



利用超過 1600 萬種燈色改變住家樣貌，瞬間營造適合不同活動的氣氛。只需按一下按鈕，即可享受多種燈光效果，例如為派對營造歡慶氣氛、將客廳變成電影院、以彩色照明美化家裡的裝潢佈置等。

規格

燈泡尺寸

- 尺寸 (寬 x 高 x 深): 60x110

設計與外型

- 顏色: 白光
- 材質: 塑膠

環境

- 操作濕度: 5% < H < 95% (非冷凝)
- 操作溫度: -20°C 到 45°C

隨附額外功能/配件

- 可透過 Hue 應用程式與開關調光: 是

保固

- 2 年: 是

照明特性

- 演色性指數 (CRI): 80

包裝資訊

- EAN: 8719514393677

服務

- 保固: 2 年

技術規格

- 流明輸出 (4000K): 1,055 lm
- 重量: 72 g
- 燈泡技術: LED
- 燈座: E27
- 流明輸出 (2700K): 806 lm

Hue Bridge

- 直徑: 88 mm
- 頻帶: 2400-2483.5 MHz
- 高度: 26 mm
- 最大配件數: 12
- 最大燈泡數: 50
- 安裝選項: 桌面, 牆壁
- 電源變壓器: 100-240 V AC/50-60Hz
- 耗電量: 250mA max

燈泡

- 色溫: 2000K-6500K +16 million colors
- 直徑: 60 mm
- 外形規格: A60
- 高度: 109 mm
- 輸入電壓: 220V-240V
- 使用壽命: 25,000 h
- 光輸出: 白色和彩色燈光
- 流明輸出: 1055 lm @ 4000K
- 最大運作功率: 11 W
- 最大待機功率: 0.5 W
- 切換循環次數: 50,000
- 功率因數: 0.5
- 額定使用壽命: 25,000 h
- 可升級軟體: 是
- 啟動: 立即 100% 照明輸出
- 瓦數: 11 W
- 等效瓦數: 75 W
- 通訊協定: 藍牙和 Zigbee
- 可升級軟體: 連接到藍牙應用程式或 Hue 橋接器時

開關

- IP 等級: 20

內容物

- Hue Bridge: 1
- 乙太網路纜線: 1
- Hue 燈泡: 3
- 電源變壓器: 1

支援項目

- 與效果功能相容: Yes
- 與 HomeKit 相容: Yes
- Philips Hue 應用程式: IOS 15 及更新版本, Android 10.0 及更新版本
- 聲控助理: Amazon Alexa, Apple HomeKit (透過 Hue Bridge), Google Assistant, Microsoft Cortana (透過 Hue Bridge)

包裝尺寸與重量

- EAN/UPC - 產品: 8719514393677
- 淨重: 0.48 kg
- 淨重: 0.92 kg
- 高度: 140 mm
- 長度: 176 mm
- 寬度: 219 mm
- 材質編號 (12NC): 929002468816



出版日期: 2024-02-04
版本: 0.145

© 2024 Signify Holding. 保留一切權利。Signify 不對本文所載資料之準確性或完整性作出任何保證或聲明，亦不對與此相關的任何訴訟承擔法律責任。本文件所示資料不旨在用作任何商業報價，亦不構成任何報價單或合約的一部分；如 Signify 另有同意，則不在此限。Philips 與 Philips 盾徽均屬 Koninklijke Philips N.V. 的註冊商標。

www.lighting.philips.com