

PHILIPS

Ulkovalaisimet

Ulkovalaisimet

Python

Antrasiitti

Seinävalaisin

8719514417595



Nauti kauniista, valoisasta puutarhasta

Sylinterimäisen Philips Calgary -seinävalaisimen antrasiitinvärinen viimeistely antaa seinälle modernin ilmeen. Se valaisee sisäänkäynnin epäsuoralla ja lämpimällä valolla.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Käyttöikä jopa 25 000 tuntia

Edistyksellinen LED-valo

- LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu
- Erittäin laadukas LED-valaisin

Ensiluokkainen laatu

- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

Erityisominaisuudet

- Integroitu liiketunnistin ja hämärätunnistin

Laadukasta valoa

- Lämmin valkoinen valo (2 700 K)

Kohokohdat

Käyttöikä jopa 25 000 tuntia



Luotettavan ja laadukkaan LED-valaisimen käyttöikä on jopa 25 000 tuntia. Voit nauttia täydellisestä pihavalaisuksesta levollisin mielin vuosikausien ajan.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Tälle valaisimelle tarjotun kahden vuoden vakiotakuun lisäksi Philips tarjoaa myös viiden vuoden takuun LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja -liitäntälaitte).

Erittäin laadukas LED-valaisin

Näissä LED-valaisimissa on käytössä Philipsin kehittämää ainutlaatuista tekniikkaa. Ne syttyvät välittömästi ja tuottavat optimaalisen valotehon, joka tuo esiin puutarhan upeat värit.

Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Tämä Philipsin valaisin on suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

IP44 – säänkestävä




Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioitusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Integroitu liiketunnistin ja hämärätunnistin



Sisäänrakennetun liiketunnistimen ansiosta valaistus syttyy automaattisesti päälle, kun palaat kotiin pimeän jälkeen, tai syttyvät vierailijoiden saapuessa. Ainutlaatuinen hämäräominaisuus sytyttää valot automaattisesti, kun ulkona tulee pimeää – täydellinen pitkiin kesäiltoihin ja turvallisuuden takaamiseksi.

Lämmin valkoinen valo (2 700 K)



Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu värielämpötiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat värielämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat värielämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa lämmintä, rentouttavaa valoa, jonka värielämpötila on 2 700 K.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Ruostumaton teräs

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- Säädettävä korkeus: ei
- Säädettävä spotti: ei
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- click!FIX-kiinnitys: Kyllä
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Selkeät valokeilat: ei
- Himmennettävä: ei
- Himmennettävissä kaukosäätimellä: ei
- Helposti aukeava FFP-pakkaus (Frustration Free Pack): ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin, päivä-/yötunnistin: ei
- Liiketunnistin: ei
- Sopii täydellisesti tunnelman luomiseen: ei
- Sopii täydellisesti pysty- tai vaakakiinnitykseen: Kyllä
- Sopii täydellisesti ohjaavaan valaistukseen: ei
- Sopii hyvin pystykiinnitykseen: ei
- Sopii täydellisesti kiinnitettäväksi seinään tai kattoon: ei
- Kääntyvä pää (vasen-oikea): ei
- Kannettava: ei
- Mukana verkkolaite: ei
- Suojatasku mukana: ei
- Mukana kauko-ohjain: ei
- Kestävä ja laadukas materiaali: Kyllä
- Kääntyy vapaasti kaikkiin suuntiin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Kääntyvä pää (ylös-alas): ei
- Mukana UK-virtapistoke: ei
- USB-lataus: ei
- Lämmin valkoinen valo: Kyllä
- Vedenpitävä: Kyllä
- Keskipiste: ei
- Keskipiste: ei

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Puutarha & terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Seinävalaisimet
- EyeComfort: ei

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 0,42 kg
- Korkeus: 21,5 cm
- Pituus: 17,1 cm
- Leveys: 8,4 cm

Huolto

- Takuu: 5 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 25 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 450
- Valon väri: 2700
- LED: Kyllä
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: E
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka II
- Valonlähte vaihdettavissa: Kyllä

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514417595
- Nettopaino: 0,42 kg
- Bruttopaino: 0,51 kg
- Korkeus: 23 cm
- Pituus: 9,5 cm
- Leveys: 18 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929003187801



Julkaisupäivä: 2024-02-07
Versio: 0.215

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com