

# PHILIPS

Griestu lampa

Funkcionāls

Moire CL200

Balts



8719514431706



## Patīkama un acis saudzējoša LED gaismā

Philips LED gaismekļi rada gaismu, kas saudzē jūsu acis.

### Gaismas efekts

- Šim griestu gaismeklim ir izmantota savstarpēji saistītas optikas tehnoloģija, kas viedī pārdala gaismu, lai uzlabotu vispārējo apgaismojumu. Šim objektīva gaismeklim ir piramīdas formas mikrostruktūra, kas vienmērīgi izkļiedē gaismu, padarot to saudzīgāku acīm.

### Viegla lietošana

- Vienkārša uzstādīšana

### Gaismas efekts

- Vienmērīga gaismas izkļiedēšana

### Izcila kvalitāte

- Vienkārša tīrīšana

### Izturība

- Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

# Izceltie produkti

## Savstarpēji saistīta optika

Šim griestu gaismeklim ir izmantota savstarpēji saistītas optikas tehnoloģija, kas viedi pārdala gaismu, lai uzlabotu vispārējo apgaismojumu. Šim objektīva gaismeklim ir piramīdas formas mikrostruktūra, kas vienmērīgi izkliedē gaismu, padarot to saudzīgāku acīm.

## Vienkārša uzstādīšana

Uzstādīšanu tagad var veikt pavisam vienkārši. Stingri piestipriniet vai piekariniet pie sienas vai griestiem, iespraudiet kontaktligzdā kontaktdakšu, un gaismeklis ir gatavs lietošanai.

## Vienmērīga gaismas izkliedēšana

Gaisma spīdēs telpās vienmērīgi un vienādi.

## Vienkārša tīrīšana

Gludie un ērti tīrāmie materiāli nozīmē, ka jūsu māja būs skaista no grīdas līdz griestiem.

## Ilgs kalpošanas laiks – līdz 15 000 stundām

Philips LED tehnoloģija pagarina izstrādājuma kalpošanas laiku līdz 15 000 stundām.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Paredzētais lietojums: Iekštelpas

## Dizains un apdare

- Krāsa: Balts
- Materiāls: metāls, Plastmasa

## Izturība

- Ieslēgšanas ciklu skaits: 15 000

## Komplektā iekļauta papildu funkcija/ piederums

- Regulējama gaismekļa galva: Nē
- Aptumšojama ar tālvadību: Nē
- Iebūvēta gaismas diode: Jā
- Komplektā iekļauta tālvadības pults: Nē

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6 SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80

## Dažādi

- Radīts tieši: Guļamistaba, Dzīvojamā istaba, Ēdamistaba, Virtuve, Mājas birojs, Garāža
- Stils: Contemporary
- Tips: Griestu gaismekļi
- Acu komforts: Jā

## Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 180 mA
- Efektivitāte: 100 lm/W

## Produkta izmēri un svars

- Neto svars: 1,1 kg
- Augstums: 8 cm
- Garums: 49 cm
- Platums: 49 cm

## Serviss

- Garantija: 5 gadi

## Tehniskā specifikācija

- Kalpošanas laiks līdz: 15 000 stundas
- Diametrs: 490 mm
- Gaismekļa kopējā gaismas atdeve lūmenos: 3600
- Gaismas krāsa: 2700
- Elektrotīkla strāva: AC 220–240
- Aptumšojams gaismeklis: Nē
- LED: Jā
- Komplektā iekļauta vatu spuldze: 36
- IP kods: IP20
- Aizsardzības klase: I klase

## Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8719514431706
- Neto svars: 1,05 kg
- Bruto svars: 2,18 kg
- Augstums: 52,2 cm
- Garums: 9,7 cm
- Platums: 52,2 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929003198001



Izlaides datums:  
2024-02-04  
Versija: 0.134

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)