

PHILIPS

Utendørs
lysarmaturer

Utendørs armaturer

Mimosa

Antrasitt

Vegglampe



8719514477254



Høykvalitets LED-lys som enkelt kan rettes dit du trenger det

Mimosa-serien består av vegg- og bakkelys i et helt nytt design som gjør det enkelt å rette lyset dit du vil. Mimosa-lampene er laget av høykvalitets aluminium. Effektiv LED-moduler og pålitelig elektronikk sikrer lang levetid. Tilgjengelig i varmt eller kjølig hvitt lys.

Enkel i bruk

- Justerbar lysretning
- Bred lysdekning

Bærekraftige belysningsløsninger

- Lang levetid på opptil 25 000 timer

Avansert LED

- 5 års garanti på LED-systemet
- LED-lyskilde av høy kvalitet

Overlegen kvalitet

- Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

Laget for utendørs bruk

- IP44 – værbestandig

Høydepunkter

Justerbar lysretning

Et unikt roterbart panel lar deg enkelt lede lys hvor som helst du trenger det. Lag det perfekte lyset for alle utendørsaktivitetene dine – enten du spiser middag med familie og venner på terrassen eller slapper av med en god bok i hagen din.

Bred lysdekning

Dette lyset gir mer lysstyrke for alle dine uterom.

Lang levetid på opptil 25 000 timer



Pålitelig LED-lampe av høy kvalitet som varer opptil 25 000 timer. Du kan være trygg på at du ikke trenger å bekymre deg for vedlikehold i mange år framover, og kan nyte det perfekte hagelyset hver kveld.

5 års garanti på LED-systemet



I tillegg til standard 2 års garanti som tilbys for denne armaturen, tilbyr Philips også 5 års garanti på LED-systemet (LED-modulen og driveren).

LED-lyskilde av høy kvalitet

Disse LED-lampene bruker en unik teknologi utviklet av Philips. De slår seg på umiddelbart og produserer optimal lyseffekt som får frem de levende fargene i hagen din.

Aluminium av høy kvalitet og overlegent kunststoff

Denne Philips-lampen er laget spesielt for utendørsområder. Den er slitesterk og bygget for å vare, så den kommer til å lyse opp hagen din kveld etter kveld. Den er konstruert av høykvalitets støpt aluminium og overlegen syntetikk.

IP44 – værbestandig



Denne utendørslampen fra Philips er spesielt designet for fuktige utendørsmiljøer og har blitt testet grundig for å sikre vannmotstand. IP44-klassifiseringen betyr at den er sertifisert for å gi beskyttelse mot støv og vannsprut – perfekt for generell utendørs bruk.

Spesifikasjoner

Design og utseende

- Farge: Antrasitt
- Materiale: Aluminium

Ekstra funksjon/tilbehør følger med.

- LED-modulen har fem års garanti: Ja
- Rustfri, støvfri: Ja
- Lys i to retninger: Nei
- Dag-og-natt-sensor: Nei
- Sikret mot vind og vær: Ja
- Integrert LED: Ja
- Bevegelsessensor: Nei
- Solenergi: Nei
- Varmhvitt lys: Ja
- Midtpunkt: Nei

Lysegenskaper

- Fargegjengivelsesindeks (CRI): 80

Diverse

- Spesielt designet for: Hage og terrasse
- Stil: Moderne
- Type: Vegglamper
- EyeComfort: Nei

Produktets mål og vekt

- Nettovekt: 0,406 kg
- Høyde: 17,1 cm
- Lengde: 11,7 cm
- Bredde: 12 cm

Service

- Garanti: To år

Tekniske spesifikasjoner

- Levetid på opptil: 25 000 time(r)
- Lysarmaturens totale lyseffekt: 630
- Lysfarge: 2700 K
- Strømnett: 220-240
- Energiklassen til inkludert lyskilde: F
- IP-klasse: IP44
- Beskyttelsesklasse: Klasse I
- Lyskilden kan byttes ut: Nei

Emballasjemål og vekt

- EAN/UPC – produkt: 8719514477254
- Nettovekt: 0,41 kg
- Bruttovekt: 0,51 kg
- Høyde: 18,5 cm
- Lengde: 5,5 cm
- Bredde: 14 cm
- Materialenummer (12NC): 929003262301



Utgivelsesdato:
2024-02-07
Versjon: 0.245

© 2024 Signify Holding. Med enerett. Signify gir ingen garantier om at informasjonen i dokumentet er nøyaktig eller fullstendig, og skal ikke holdes ansvarlig for noen handling som foretas på bakgrunn av dette. Informasjonen i dette dokumentet er ikke ment som et forretningsstilbud, og utgjør ikke en del av et tilbud eller en kontrakt, med mindre noe annet er avtalt med Signify. Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com