

PHILIPS

Ulkovalaisimet

Ulkovalaisimet

Arbour Ultra Efficient

Antrasiitti

Pylväs



8719514490260



Kaikkien aikojen energiatehokkaimmat LED-valaisimemme

Philips on kehittänyt erittäin tehokkaan ulkovalaisimen, jonka uusi tekniikka vähentää hiilidioksidipäästöjä, raaka-aineiden haaskausta ja energiankulutusta. Sen käyttöikä on hämmästyttävät 50 000 tuntia, yli kolme kertaa enemmän kuin Philipsin vastaavilla LED-ulkovalaisimilla – ja se käyttää 50 % vähemmän energiaa. Planeettamme säilyminen vaatii juuri tätä.

Ympäristöystävälliset valaistusratkaisut

- Huipputehokas

Edistyksellinen LED-valo

- LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu

Ensiluokkainen laatu

- Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Tarkoitettu ulkokäyttöön

- IP44 – säänkestävä

Laadukasta valoa

- Kirkas valkoinen valo (3 000 K)

Kohokohdat

Huipputehokas

Kuluttaa vähintään 50 prosenttia vähemmän energiaa kuin Philipsin vastaavat tavalliset LED-valaisimet.

LED-järjestelmällä on 5 vuoden takuu



Tälle valaisimelle tarjotun kahden vuoden vakiotakuun lisäksi Philips tarjoaa myös viiden vuoden takuun LED-järjestelmälle (LED-moduuli ja -liitäntälaitte).

Laadukas alumiini ja huippuluokan synteettiset materiaalit

Tämä Philipsin valaisin on suunniteltu erityisesti ulkokäyttöön. Se on kestävä ja valaisee puutarhasi ilta toisensa jälkeen. Valaisin on valmistettu korkealaatuisesta alumiinista ja huippuluokan synteettisistä materiaaleista.

IP44 – säänkestävä



Tämä Philips-ulkovalaisin on suunniteltu erityisesti kosteisiin ulkotiloihin. Valaisimen IP44-luokitus tarkoittaa, että se on sertifioitusti suojattu pölyltä ja roiskevedeltä – täydellinen valaisin yleiseen ulkokäyttöön.

Kirkas valkoinen valo (3 000 K)

Tiesitkö, että valkoisen valon eri sävyt on jaettu väriämpötiloihin, joita mitataan Kelvineinä (K)? Matalammat väriämpötilat tarkoittavat lämmintä, miellyttävää valkoista valoa, kun taas korkeammat väriämpötilat tarkoittavat viileää, energisoivampaa valkoista valoa. Tämä valaisin tuottaa kirkasta valkoista valoa, jonka väriämpötila on 3 000 K.

Tekniset tiedot

Muotoilu ja pinnoitus

- Väri: Antrasiitti
- Materiaali: Alumiini

Lisäominaisuus/lisävaruste mukana

- LED-moduulilla 5 vuoden takuu: Kyllä
- Ruostumaton ja pölyä keräämätön: Kyllä
- Kaksisuuntaiset valonsäteet: ei
- Päivä-/yötunnistin: ei
- Säänkestävä: Kyllä
- Integroitu LED: Kyllä
- Liiketunnistin: ei
- Aurinkoenergia: ei
- Lämmin valkoinen valo: ei
- Keskipiste: ei

Valon ominaisuudet

- Värintoistoindeksi (CRI): 80

Yleistä

- Suunniteltu erityisesti: Puutarha & terassi
- Tyyli: Nykyaikainen
- Tyyppi: Pylväsvalaisimet
- EyeComfort: ei

Tuotteen mitat ja paino

- Nettopaino: 2 kg
- Korkeus: 77 cm
- Pituus: 10 cm
- Leveys: 10 cm

Huolto

- Takuu: 2 vuotta

Tekniset tiedot

- Käyttöikä jopa: 50 000 tuntia
- Valaisimen kokonaisteho luumeneina: 800
- Valon väri: 3 000 K
- Verkkovirta: 220-240
- Mukana toimitettavan valonlähteen energialuokka: A
- IP-koodi: IP44
- Turvallisuusluokka: Luokka II

- Valonlähde vaihdettavissa: Kyllä

Pakkauksen mitat ja paino

- EAN/UPC – tuote: 8719514490260
- Nettopaino: 2 kg
- Bruttopaino: 2,19 kg
- Korkeus: 78,5 cm
- Pituus: 11 cm
- Leveys: 11 cm
- Tuotekoodi (12NC): 929003266101



Julkaisupäivä: 2024-02-07
Versio: 0.155

© 2024 Signify Holding. Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.

www.lighting.philips.com