

# PHILIPS

40 W ST64 E27  
bezkrāsas kvēlspuldze

Viedais LED gaismeklis

Pilnkrāsu viedā spuldze

Līdz 470 lūmeņiem

Viegli uzsākama lietošana

Vadība ar lietotni vai balsi



8720169165816



## Viegla vadība ar lietotni vai balsi

Kad Edisons 19. gadsimta astoņdesmitajos gados izgudroja klasisko kvēldiega spuldzi, viņš pat nevarēja iedomāties, ko Philips ar tām varēs izdarīt šodien. Šīs viedās LED kvēldiega spuldzes izskatās lieliski, pat ja ir izslēgtas, taču patiesa magija notiek, kad tās ieslēdz. Piepildiet telpu ar miljoniem krāsu un baltas gaismas toņu no mājīgas līdz vēsai. Izbaudiet klasisku retro stila kvēldiega spuldžu izskatu, vienlaikus ietaupot enerģiju un izbaudot LED sniegtās priekšrocības. Tās ir saderīgas ar tehnoloģiju WiZ, tāpēc to darbību ir viegli pārvaldīt, izmantojot Wi-Fi un lietotni WiZ, tālvadības pultī vai balsi.

### Vienkārša uzstādīšana

- Viegli uzsākama lietošana

### Viedā vadība

- Pārvaldiet no jebkuras vietas, izmantojot viedtālruni.
- Balss vadība, izmantojot Google asistentu, Alexa vai Siri saišnes

### Viedās funkcijas

- Automatizējiet savu apgaismojumu, izmantojot grafikus.
- Iepriekš iestatītas labsajūtas funkcijas

8720169165816

#### **Gaismas režīmi**

- Miljoniem krāsu un dinamisku gaismas režīmu.
- Regulējama no siltas uz vēsi baltu ar pieejamiem iepriekš iestatītiem režīmiem

# Izceltie produkti

## Viegli uzsākama lietošana



WiZ darbojas ar jūsu esošo Wi-Fi maršrutētāju, nav nepieciešama papildu vārteja. Vienkārši pievienojiet savu jauno apgaismojumu, lejupielādējiet lietotni WiZ un gatavs!

## Kontrolē no jebkuras vietas

Pārvaldiet savas WiZ gaismas jebkurā vietā, izmantojot viedtālruni. Nav jāuztraucas, ja pirms aiziešanas no mājām atstājāt ieslēgtu gaismu. Lietotne WiZ ir pieejama operētājsistēmām iOS un Android.

## Balss vadība

Izbaudiet apgaismojuma brīvroku vadības iespējas, izmantojot vadību ar balsi un Google asistentu, Amazon Alexa vai Siri saišnes! Izmantojot vienkāršas balss komandas varat ieslēgt un izslēgt gaismekļus, iestatīt gaismas izgaismošanu vai aptumšošanu, mainīt gaismas krāsu un iestatīt pielāgotas gaismas ainavas.

## Automatizējiet savu apgaismojumu, izmantojot grafikus.

Automatizējiet apgaismojumu, lai tas atbilstu ikdienas vai iknedēļas kārtībai. Iepriekš iestatiet gaismas ieslēgšanos pirms ierašanās mājās un turiet to izslēgtu, kad tā nav vajadzīga.

## Iepriekš iestatītas labsajūtas funkcijas

Izmantojiet iepriekš iestatītās labsajūtas funkcijas lietotnē WiZ, lai visu dienu baudītu apgaismojuma shēmu, kas vislabāk piemērota jūsu diennakts ritmam. WiZ nodrošinās jums spilgtu dienasgaismu, kad jums būs jāatgūst enerģija un jākoncentrējas, un vienmēr pāries uz maigu, silti baltu gaismu, lai palīdzētu jums labāk atpūsties un gulēt.

## Miljoniem krāsu un dinamisku gaismas režīmu.

Izvēlieties no miljoniem gaišu krāsu paletes, lai jūsu mājās radītu pārsteidzošu atmosfēru. Izbaudiet smalkās atšķirības, kuras mūsu dinamiskie gaismas efekti ienes jūsu vidē.

## Regulējama no siltas uz vēsi baltu ar pieejamiem iepriekš iestatītiem režīmiem



Izvēlieties no plašā toņu klāsta — no enerģiju atjaunojošas vēsi balta līdz maigam silti baltam — vai vienkārši izvēlieties kādu no iepriekš iestatītajiem režīmiem, piemēram, Focus un Relax, lai radītu vislabāko atmosfēru savām aktivitātēm.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Darbojas ar reostatu: Bezvadu gaismmaiņa
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: ST64
- Ligzda: E27
- Tehnoloģija: Viedā Wi-Fi spuldze
- Stikla veids: Caurspīdīga

## Spuldzes izmēri

- Augstums: 14,3 cm
- Svars: 0,055 kg
- Platums: 6,4 cm

### Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 15 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 20 000

### Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 80
- Krāsu temperatūra: 2200–6500 (RGB) K
- Gaismas krāsas kategorija: Pilna krāsa
- Nominālā gaismas plūsma: 470 lm
- Ieslēgšanās laiks: <0.5 s
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums

### Dažādi

- Acu komforts: Jā

### Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 47 mA
- Efektivitāte: 74 lm/W

### Iepakojuma informācija

- EAN: 8720169165816
- EOC: 872016916581600
- Produkta nosaukums: PHI WFB 40W ST64 E27 822-65 RGB CL 1PF/6

### Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.5
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 6,3 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 40 W
- Energoefektivitātes marķējums (EEL): G

### Produkta izmēri un svars

- Garums: 14,3 cm

### Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Aprēķinātā gaismas plūsma: 470 lm
- Nominālā jauda: 6.3 W

### Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- EPREL reģistrācijas numurs: 1421918
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere

### Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169165816
- Neto svars: 0,06 kg
- Bruto svars: 0,09 kg
- Augstums: 18,5 cm
- Garums: 8,5 cm
- Platums: 8,5 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929003267321



Izlaides datums:  
2024-02-04  
Versija: 0.374

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)