

# PHILIPS

40 W C37 E14 svečveida  
spuldzes, 3 gab.

Viedais LED gaismeklis

Pilnkrāsu viedā spuldze

Līdz 470 lūmeņiem

Viegli uzsākama lietošana

Vadība ar lietotni vai balsi



8720169210318



## Viedais apgaismojums jūsu ikdienai

Iegūstiet jebkuru silti vai vēsi baltu regulējamu gaismas toni saviem svečveida gaismekļiem, izmantojot šo Philips viedo svečveida LED spuldzi ar E14 pamatni. Šī spuldze ir saderīga ar WiZ. Izmantojot Wi-Fi savienojumu, to varat regulēt no lietotnes WiZ vai ar balsi.

### Vienkārša uzstādīšana

- Viegli uzsākama lietošana

### Viedā vadība

- Pārvaldiet no jebkuras vietas, izmantojot viedtālruni
- Brīvroku režīms ar balss vadību

### Viedās funkcijas

- Iepriekš iestatītas labsajūtas funkcijas
- Automatizējiet apgaismojumu, izmantojot grafikus

### Gaismas režīmi

- Miljoniem krāsu un dinamisku apgaismojuma režīmu
- Regulējama no siltas uz vēsi baltu ar pieejamiem iepriekš iestatītiem režīmiem


# Izceltie produkti

## Viegli uzsākama lietošana



WiZ darbojas ar jūsu esošo Wi-Fi maršrutētāju, nav nepieciešama papildu vārteja. Vienkārši pievienojiet savu jauno apgaismojumu, lejupielādējiet lietotni WiZ un gatavs!

## Kontrolē no jebkuras vietas



Izmantojot viedtālruni, varat kontrolēt savus WiZ gaismekļus neatkarīgi no tā, kur atrodaties. Nav jāuztraucas, ja esat atstājis apgaismojumu pirms izešanas no mājām. Lietotne WiZ ir pieejama operētājsistēmām iOS un Android.

## Brīvroku režīms ar balsis vadību




Kontrolējiet apgaismojumu tikai ar balsi — vienkārši iespējojiet integrāciju ar Google, Alexa vai pievienojiet Siri saīsnēm.

## Iepriekš iestatītas labsajūtas funkcijas

Izmantojiet iepriekš iestatītās labsajūtas funkcijas lietotnē WiZ, lai visu dienu baudītu apgaismojuma shēmu, kas vislabāk piemērota jūsu diennakts ritmam. WiZ nodrošinās jums spilgtu dienasgaismu, kad jums būs jāatgūst enerģija un jākoncentrējas, un vienmēr pāries uz maigu, silti baltu gaismu, lai palīdzētu jums labāk atpūsties un gulēt.

## Automatizējiet apgaismojumu, izmantojot grafikus



Automatizējiet apgaismojumu atbilstoši ikdienas vai iknedēļas paradumiem. Iepriekš iestatīti grafiki ievieš apgaismojuma ieslēgšanu pirms ierašanās mājās un izslēdziet to, kad apgaismojums nav nepieciešams.

## Miljoniem krāsu un dinamisku apgaismojuma režīmu



Izvēlieties no miljoniem gaišu krāsu paletes, lai radītu pārsteidzošu atmosfēru savās mājās. Izbaudiet smalkās atšķirības, ar kurām mūsu dinamiskie gaismas efekti izgaismo jūsu vidi.

## Regulējama no siltas uz vēsi baltu ar pieejamiem iepriekš iestatītiem režīmiem



Izvēlieties no plašā toņu klāsta — no enerģiju atjaunojošas vēsi balta līdz maigam silti baltam — vai vienkārši izvēlieties kādu no iepriekš iestatītajiem režīmiem, piemēram, Focus un Relax, lai radītu vislabāko atmosfēru savām aktivitātēm.

# Specifikācijas

## Spuldzes raksturlielumi

- Darbojas ar reostatu: Bezvadu gaismmaiņa
- Paredzētais lietojums: Iekštelpas
- Lampas forma: C37
- Ligzda: E14
- Tehnoloģija: Viedā Wi-Fi spuldze
- Stikla veids: Matēta

## Spuldzes izmēri

- Augstums: 11,6 cm
- Svars: 0,135 kg
- Platums: 3,9 cm

## Izturība

- Vidējais kalpošanas laiks (lietojot 2,7 h dienā): 15 gads(-i)
- Gaismas plūsmas stabilitātes koeficients: 70%
- Nominālais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Ieslēgšanas ciklu skaits: 50 000

## Apgaismojuma raksturlielumi

- Krāsu saskaņa: 6SDCM
- Krāsu atveidošanas indekss (CRI): 90
- Krāsu temperatūra: 2200–6500 K
- Gaismas krāsu kategorija: Pilna krāsa
- Nominālā gaismas plūsma: 470 lm
- Ieslēgšanās laiks: <0.5 s
- Uzsilšanas laiks līdz 60% gaismas atdevei: Tūlītējs maksimāls izgaismojums

## Dažādi

- Acu komforts: Jā

## Citi raksturlielumi

- Spuldzes strāvas stiprums: 40 mA
- Efektivitāte: 95 lm/W

## Iepakojuma informācija

- EAN: 8720169210318
- EOC: 872016921031800
- Produkta nosaukums: PHI WFB 40W C37 E14 922-65 RGB 3CT6

## Enerģijas patēriņš

- Jaudas koeficients: 0.51
- Spriegums: 220–240 V
- Jauda: 4,9 W
- Ekvivalentā kvēlspuldzes jauda: 40 W

## Produkta izmēri un svars

- Garums: 11,6 cm

## Nominālās vērtības

- Aprēķinātais kalpošanas laiks: 15 000 stundas
- Aprēķinātā gaismas plūsma: 470 lm
- Nominālā jauda: 4.9 W

## Tehniskā specifikācija

- Frekvence: 50–60 Hz
- Plūsmas mērīšanas atsauce: Sphere

## Iepakojuma izmēri un svars

- EAN/UPC – izstrādājums: 8720169210318
- Neto svars: 0,14 kg
- Bruto svars: 0,22 kg
- Augstums: 15,5 cm
- Garums: 7 cm
- Platums: 14 cm
- Materiāla numurs (12NC): 929002448836



Izlaides datums:  
2024-02-04  
Versija: 0.312

© 2024 Signify Holding. Visas tiesības aizsargātas. Signify nesniedz nekādu apliecinājumu vai garantiju par šajā dokumentā iekļautās informācijas pareizību vai pilnīgumu un neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, paļaujoties uz šajā dokumentā norādīto informāciju. Šajā dokumentā atspoguļotā informācija nav paredzēta komerciāliem nolūkiem un neveido neviena izcenojuma vai līguma daļu, ja vien to nav atļāvis uzņēmums Signify. Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)