

# PHILIPS

Halogenpære,  
kapsel

Halogen

18 W (25 W)

G9

Varm hvid

Dæmpbar



8727900922394



## Imponerende, funklende lys

Philips Halogen-kapselpærer udsender klart og strålende halogenlys, som får det bedste frem i din lampe. Alle Philips Halogen-produkter er fuldt dæmpbare.

### Uovertruffen lyskvalitet

- Kan dæmpes
- Strålende og naturligt lys

# Vigtigste nyheder

## Kan dæmpes

Du styrer lysniveauet. Denne Philips-halogenlyskilde kan dæmpes med alle lysdæmpere, og den kan justeres fra klart, strålende lys til et varmt og hyggeligt skær.

## Strålende og naturligt lys



Denne kapselpære fra Philips udsender et strålende og naturligt halogenlys. Brug kapselpærer til at fremhæve skønheden ved dit armatur.

# Specifikationer

## Pære egenskaber

- Form: Kapsel
- Dæmpbar: Ja
- Lyskildens form: Ikke retningsbestemt spot
- Fatning: G9
- Teknologi: Halogen
- Pære finish: Klar

## Mål for pære

- Diameter: 13 mm
- Højde: 45 mm
- Bredde: 13 mm

## Holdbarhed

- Gennemsnitlig levetid (ved 2,7 t/dag): 2 år
- Lumen-vedligeholdelsesfaktor: 0,8
- Normeret levetid: 2.000 t
- Antal tændingscyklusser: 8.000

## Lysegenskaber

- Anvendelsesområde: Særlig anvendelse, Indirekte belysning
- Farvegengivelsesindeks (CRI): 100
- Farvetemperatur: 2800 K
- Lysfarvekategori: Varm hvid
- Nominel lysstrøm: 195 lm
- Starttid: 0 s
- Opvarmningstid til 60 % lyseffekt: øjeblikkeligt fuldt lys s
- Korreleret farvetemperatur (nom.): 2800 K
- Lyseffekt (nominel) (nom.): 11,1 lm/W
- Lysstrøm: 195 lm

## Effekt

- Effektfaktor (brøk): 1

## Strømforbrug

- Strømfaktor: 1
- Spænding: 230 V
- Wattforbrug: 19,0 W
- Energimærke (EEL): G
- Strømforbrug: 19 W

## Nominelle værdier

- Nominel levetid: 2.000 t
- Nominel lysstrøm: 195 lm
- Nominel effekt: 19,0 W

## Tekniske specifikationer

- Pærernes levetid: 2.000 t
- Form: Kapsel
- Kromaticitetskoordinat Y: 0,409
- Kromaticitetskoordinat X: 0,452
- EPREL-registreringsnummer: 423244
- Lysstrømsmålingsreference: Sphere
- Dæmpbar: Ja
- Fod: G9 | G9

## Emballagemål og -vægt

- EAN/UPC – produkt: 8719514334731
- Nettovægt: 0 kg
- Bruttovægt: 0,01 kg
- Højde: 12,8 cm
- Længde: 2,5 cm
- Bredde: 5,3 cm
- Materialenummer (12NC): 925697744207



Udgivelsesdato:  
2023-11-07  
Version: 0.736

© 2023 Signify Holding. Alle rettigheder forbeholdt. Signify fremsætter ingen erklæringer og fraskriver sig ethvert ansvar for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af de oplysninger, som er indeholdt heri, og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle handlinger, som er baseret herpå. Oplysningerne i dette dokument er ikke ment som et købstilbud og er ikke en del af et tilbud eller en kontrakt, medmindre andet er accepteret af Signify. Philips og Philips-logoet er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V.

[www.lighting.philips.com](http://www.lighting.philips.com)