



TrueLine, encastré

RC530Z EP WH SET (2PCS)

RC530Z | TrueLine ACC, Blanc

Les architectes recherchent des solutions d'éclairage au design élégant et aux qualités d'éclairage très élevée. Les prescripteurs ont besoin de luminaires qui leur permettent d'économiser de l'énergie, tout en fournissant le degré de lumière adéquat, conformément aux normes d'éclairage de bureaux. Les produits TrueLine encastrés répondent à ces deux ensembles d'exigences. Ils sont également disponibles en versions suspendue et montée en surface.

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Données du produit

Informations générales		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	
Service Tag	Oui		78 x 75 x 45 mm
Valeur ajoutée	Premium	Matériaux	Acier
Fonctionnement et électricité		Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]
Tension d'entrée	- V	Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Fréquence linéaire	0 Hz	Couleur des accessoires	Blanc
Classe de protection CEI	Classe électrique I	Angle	-
Mécanique et boîtier		Poids net (pièce)	0,085 kg
Longueur totale	45 mm	Approbation et application	
Largeur totale	75 mm	Marquage CE	Oui
Hauteur totale	78 mm	Conforme à RoHS	Oui

TrueLine, encastré

Données du produit

Nom du produit de la commande	RC530Z EP WH SET (2PCS)
Nom de produit complet	RC530Z EP WH SET (2PCS)
Code EOC	871869687480699
Code de commande	87480699
Code 12NC	910403219703
Numérateur - Quantité par kit	1

Code EAN – Produit/Boîte	8718696874806
Conditionnement par carton	20
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696871317
Code famille de produits	RC530Z [TrueLine ACC]

