



# Maxos fusion

## LL500Z SW2 L3000

LL500Z | Maxos fusion Acc., Stahl

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Material	
Zubehörfarbe	Stahl		Stahl
Produktfamiliencode	LL500Z [Maxos fusion Acc.]	Genehmigung und Anwendung	
Value Ladder	Best	Schutzart (IP)	-
Betrieb und Elektrik		Schlagfestigkeit (IK)	-
Eingangsspannung	- V	IEC-Schutzklasse	-
Netzfrequenz	- Hz	Produktdaten	
Mechanik und Gehäuse		Bestell-Produktname	LL500Z SW2 L3000
Gesamte Länge	180 mm	Gesamtbezeichnung des Produkts	LL500Z SW2 L3000
Gesamte Breite	120 mm	Gesamt-Produktcode	871869637477199
Gesamte Höhe	10 mm	Bestellcode	37477199
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	10 x 120 x 180 mm	Material-Nr. (12NC)	910925864253
		Anzahl pro Verpackung	1

## Maxos fusion

Nettogewicht (Einzelteil)	0,057 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696374771
Zähler - Pakete pro Außenkarton	30

EAN Umverpackung	8718696383711
------------------	---------------

### Abmessungsskizzen

