



Maxos Fusion

LL623T 7 WH

Maxos fusion Rail, Blanc

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Données du produit

Informations générales	
Source lumineuse remplaçable	Non
Driver inclus	Non
Couleur des accessoires	Blanc
Code famille de produits	LL623T [Maxos fusion Rail]
Valeur ajoutée	Premium
Marquage CE	Marquage CE
Garantie	5 ans
Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables

Marquage ENEC	Marquage ENEC
Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 30 s
Conforme à RoHS	Oui
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Connexion	Connecteur interne

Maxos Fusion

Température

Gamme de températures ambiantes	-10 à +35 °C
---------------------------------	--------------

Mécanique et boîtier

Matériaux de fixation	Acier inoxydable
Couleur du corps	Blanc
Longueur totale	2 276 mm
Largeur totale	62 mm
Hauteur totale	42 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	42 x 62 x 2276 mm
Matériaux	Acier

Approbation et application

Indice de protection	IP54 [Protection contre l'accumulation de poussière, protection contre les éclaboussures]
----------------------	---

Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
--	-----------------------

Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
--------------------------	----------------------

Données du produit

Nom du produit de la commande	LL623T 7 WH
-------------------------------	-------------

Nom de produit complet	LL623T 7 WH
------------------------	-------------

Code EOC	871869639757299
----------	-----------------

Code de commande	39757299
------------------	----------

Code 12NC	910925864277
-----------	--------------

Quantité par pack	1
-------------------	---

Code EAN – Produit/Boîte	8718696397572
--------------------------	---------------

Conditionnement par carton	10
----------------------------	----

Codes EAN/UPC – Boîte	8718696383957
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel

