



Maxos fusion

LL600Z BC L1040 WH

Maxos fusion Acc., Weiß

Maxos fusion ist ein anpassbares LED-Lichtbandsystem, das eine hervorragende Lichtqualität bietet, während die Energiekosten im Vergleich zu Leuchtstofflampen mehr als halbiert werden. Für Anwendungen im Einzelhandel können die Flächenleuchte StoreSet, Lichtträger und unterschiedliche Strahler in das Tragschienensystem integriert werden. Durch diese Flexibilität kann die Beleuchtung an jede Situation angepasst werden. Für Anwendungen in der Industrie liegt der Schwerpunkt auf der Reduzierung von Installations- und Wartungskosten durch Verwendung von weniger Lichtträgern. Mit der integrierten Stromschiene mit bis zu 13 Leitern entsteht die Möglichkeit, die Leuchten je nach Bedarf zu positionieren und andere Services/Hardware von Drittanbietern zu integrieren. Damit können spätere Layoutänderungen jeder Zeit berücksichtigt werden.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Material	
Zubehörfarbe	Weiß		Polykarbonat
Produktfamiliencode	LL600Z [Maxos fusion Acc.]	Genehmigung und Anwendung	
Value Ladder	Best	Schlagfestigkeit (IK)	IK00 [Kein Schutz]
Betrieb und Elektrik		IEC-Schutzklasse	-
Eingangsspannung	- V	Produktdaten	
Netzfrequenz	- Hz	Bestell-Produktname	LL600Z BC L1040 WH
Mechanik und Gehäuse		Gesamtbezeichnung des Produkts	LL600Z BC L1040 WH
Gesamte Länge	1.040 mm	Gesamt-Produktcode	871869698948799
Gesamte Breite	60 mm	Bestellcode	98948799
Gesamte Höhe	8,5 mm	Material-Nr. (12NC)	910925864957
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	9 x 60 x 1040 mm	Anzahl pro Verpackung	1
		Nettogewicht (Einzelteil)	0,098 kg

Maxos fusion

EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696989487
Zähler - Pakete pro Außenkarton	32
EAN Umverpackung	8718696987353

Abmessungsskizzen

