



Maxos Fusion

LL600Z BC L1090 WH

LL600Z | Maxos fusion Acc., Blanc

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Données du produit

Informations générales		Mécanique et boîtier	
Couleur des accessoires	Blanc	Longueur totale	1 090 mm
Code famille de produits	LL600Z [Maxos fusion Acc.]	Largeur totale	60 mm
Valeur ajoutée	Premium	Hauteur totale	8,5 mm
Fonctionnement et électricité		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	9 x 60 x 1090 mm
Tension d'entrée	- V	Matériaux	Polycarbonate
Fréquence linéaire	- Hz	Approbation et application	
		Indice de protection	-
		Protection contre les chocs mécaniques	-

Maxos Fusion

Classe de protection CEI	-
Données du produit	
Nom du produit de la commande	LL600Z BC L1090 WH
Nom de produit complet	LL600Z BC L1090 WH
Code EOC	871869698949499
Code de commande	98949499
Code 12NC	910925864958

Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,090 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8718696989494
Conditionnement par carton	32
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696987360

Schéma dimensionnel

