



Maxos Fusion

LL500Z MOD-FR WH

Maxos fusion Acc., Blanc

Maxos fusion est un système de réglettes à LED adaptable qui offre une qualité de lumière excellente pour moins de la moitié du coût énergétique des lampes fluorescentes. Pour les applications en magasin, une gamme de panneaux linéaires, des modules non linéaires et un éventail de spots peuvent s'intégrer sans difficulté dans l'ossature du rail pour mettre en valeur vos produits. Pour les applications industrielles, l'accent a été mis sur la réduction des coûts d'installation et de maintenance, qui est rendue possible par l'utilisation d'un nombre de panneaux linéaires moins importants. Grâce à l'installation électrique comportant jusqu'à 13 câbles, la flexibilité de ces équipements qui offre la liberté de les positionner selon les besoins et l'intégration d'autres services/matériaux tiers, le système vous permet de réduire l'encombrement au plafond. Il peut également être reconfiguré facilement pour accueillir de futurs changements de disposition. L'infrastructure est conçue pour pouvoir intégrer des détecteurs destinés à la collecte de données, ce qui vous offre l'opportunité d'utiliser des informations précises pour optimiser votre activité.

Données du produit

Informations générales	
Angle	0°
Couleur des accessoires	Blanc
Code famille de produits	LL500Z [Maxos fusion Acc.]
Valeur ajoutée	Premium

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 to 60 Hz

Mécanique et boîtier	
Longueur totale	220,9 mm
Largeur totale	62,2 mm
Hauteur totale	59,1 mm
Diamètre total	0 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	59 x 62 x 221 mm
Matériaux	Polycarbonate

Approbation et application	
Indice de protection	IP20 [Protection des doigts]

Maxos Fusion

Protection contre les chocs mécaniques	IK02 [0,2 J standard]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité I
Données du produit	
Nom du produit de la commande	LL500Z MOD-FR WH
Nom de produit complet	LL500Z MOD-FR WH
Code EOC	871869699838000
Code de commande	99838000

Code 12NC	910925865361
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696998380
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696998380

Schéma dimensionnel

