



Rail 3 allumages RCS750

RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)

Rail 3 allumages RCS750, Normal, Aluminium, IP30 | Protection des outils

Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.

Données du produit

Informations générales		Essai au fil incandescent	
Couleur des accessoires	Aluminium		Température 850 °C, durée 5 s
Mécanique et boîtier		Données du produit	
Longueur totale	3 000 mm	Nom du produit de la commande	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)
		Nom de produit complet	RBS750 3C L3000 ALU (XTSF4300-1)
		Code EOC	871155914981300
		Code de commande	14981300
		Code 12NC	910930009218
Approbation et application		Numérateur - Quantité par kit	1
Indice de protection	IP30 [Protection des outils]	Poids net (pièce)	2,800 kg
Classe de protection CEI	Classe électrique I		

Rail 3 allumages RCS750

Code EAN – Produit/Boîte	8711559149813
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8711559149813

Schéma dimensionnel

