



Rail 3 allumages RCS750

RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)

Rail 3 allumages RCS750, Normal, Noir, IP30 | Protection des outils

Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Approbation et application	
Classe de protection CEI	Classe électrique I	Essai au fil incandescent	Température 850 °C, durée 5 s
Mécanique et boîtier		Marquage CE	Oui
Longueur totale	1 000 mm	Conforme à RoHS	Oui
Indice de protection	IP30 [Protection des outils]	Données du produit	
Couleur des accessoires	Noir	Nom du produit de la commande	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)
Poids net (pièce)	0,900 kg	Nom de produit complet	RCS750 3C L1000 BK (XTS4100-2)
		Code EOC	871155979851600
		Code de commande	79851600

Rail 3 allumages RCS750

Code 12NC	910930013218
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8711559798516
Conditionnement par carton	1

Codes EAN/UPC - Boîte	8711559798516
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel

