



3-Phasen-Stromschienen

RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)

3-Phasen-Stromschienen, Normal, Schwarz, IP30 | Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen

Das 3-Phasen-Stromschienensystem besteht aus einem Aluminiumprofil mit einer Länge von 1, 2, 3 oder 4 m und vier elektrischen Leitern. So lässt sich jede gewünschte Konfiguration sehr einfach realisieren: horizontal oder vertikal, an oder in der Decke montiert oder an der Wand angebracht. Das System kann aber auch als abgependelte Version genutzt werden. Alle Leuchten verfügen über eine separate Stromversorgung und lassen sich separat schalten. Sie erlauben damit eine einfache Änderung der Beleuchtung und Präsentation. Auf diese Weise entsteht ein funktionales Stromschienensystem, das sich für die Akzentbeleuchtung ebenso eignet wie für die Beleuchtung hängender Werbetafeln und dekorativer Materialien. Darüber hinaus sind verschiedene Adapter, Stromversorgungsanschlüsse und Zubehörteile für die Montage erhältlich.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik	
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse I
Mechanik und Gehäuse	
Gesamte Länge	2.000 mm
Schutzart (IP)	IP30 [Schutz vor dem Berühren mit Werkzeugen]
Zubehörfarbe	Schwarz
Nettogewicht (Stück)	1,700 kg

Genehmigung und Anwendung	
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 5 s
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Produktdaten	
Bestell-Produktname	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)
Gesamtbezeichnung des Produkts	RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)
Gesamt-Produktcode	871155979852300
Bestellcode	79852300

3-Phasen-Stromschienen

Material-Nr. (12NC)	910930013318
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8711559798523
Zähler - Pakete pro Außenkarton	1

EAN Umverpackung	8711559798523
------------------	---------------

Abmessungsskizzen

