



Rail 3 allumages RCS750

RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)

Rail 3 allumages RCS750, Normal, Noir, IP30 | Protection des outils

Le système de rail carré RCS750 3 circuits est constitué d'un solide rail en aluminium de 1, 2, 3 et 4 m de long, avec quatre conducteurs électriques. N'importe quelle configuration donnée peut être réalisée : horizontale ou verticale, montée sur ou dans le plafond, sur le mur ou sur des panneaux sur pied. Le système peut également être utilisé comme structure flottante. Tous les luminaires disposent d'une alimentation séparée et peuvent être commutés de façon sélective. Ils peuvent être déplacés facilement pour changer l'éclairage et la présentation. De cette façon on peut créer un système de rail multifonction pour un éclairage d'accentuation ainsi que pour des publicités suspendues et du matériel décoratif. Une gamme d'adaptateur, des connexions d'alimentation et des accessoires de montage sont également disponibles.

Données du produit

Informations générales		Essai au fil incandescent	
Couleur des accessoires	Noir	Température 850 °C, durée 5 s	
Mécanique et boîtier		Données du produit	
Longueur totale	4 000 mm	Nom du produit de la commande	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)
		Nom de produit complet	RCS750 3C L4000 BK (XTS4400-2)
		Code EOC	871155979854700
		Code de commande	79854700
		Code 12NC	910930013518
		Numérateur - Quantité par kit	1
		Poids net (pièce)	3,500 kg
Approbation et application			
Indice de protection	IP30 [Protection des outils]		
Classe de protection CEI	Classe électrique I		

Rail 3 allumages RCS750

Code EAN – Produit/Boîte	8711559798547
Conditionnement par carton	1
Codes EAN/UPC - Boîte	8711559798547

Schéma dimensionnel

