



Ledinaire panel EcoSet

EcoSet BLE Wall Switch

Ledinaire wall switch EcoSet, wireless, battery powered

Le panel Philips Ledinaire EcoSet (RC075) présente une solution sans fil plug-and-play unique. Ce panel d'éclairage LED offre un moyen facile de réaliser davantage d'économies d'énergie et permet un éclairage automatisé simple dans les bureaux ou les écoles. Notre dernière innovation permet à nos panneaux d'éclairage LED de fonctionner avec un capteur PIR externe alimenté par courant alternatif pour détecter les mouvements et la lumière du jour. Ces capteurs de lumière externes supplémentaires déclenchent une gradation automatique du luminaire. L'installation est simple avec la télécommande, vos lumières sont donc prêtes en un rien de temps. Utilisez des niveaux de gradation prédéfinis ou configurez-les facilement via des commutateurs DIP intégrés. Un interrupteur mural en option est disponible comme accessoire pour le contrôle manuel, juste au cas où vous en auriez besoin !

Données du produit

Informations générales		Hauteur totale	
Valeur ajoutée	Economique		14,5 mm
Fonctionnement et électricité		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	
Tension d'entrée	- V		15 x 86 x 88 mm
Fréquence linéaire	- Hz	Matériaux	
Classe de protection CEI	-		Polycarbonate
Mécanique et boîtier		Indice de protection	
Longueur totale	88 mm		IP40 [Protection des fils]
Largeur totale	86 mm	Protection contre les chocs mécaniques	
			IK04 [0,5 J standard plus]
		Couleur des accessoires	
			Blanc
		Poids net (pièce)	
			0,080 kg
		Approbation et application	
		Marquage CE	Oui

Ledinaire panel EcoSet

Conforme à RoHS	Oui
Données du produit	
Nom du produit de la commande	EcoSet BLE Wall Switch
Nom de produit complet	EcoSet BLE Wall Switch
Code EOC	872016973290299
Code de commande	73290299

Code 12NC	911401562843
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN – Produit/Boîte	8720169732902
Conditionnement par carton	10
Codes EAN/UPC – Boîte	8720169732926

Schéma dimensionnel

