



Projecteurs Ledinaire gen3

ZVP165 SPK 265mm M10

Accessory, Gris, Aluminium moulé sous pression

Cette gamme de projecteurs Ledinaire offre une sélection de luminaires LED tendance, disponibles dans les points de vente, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.

Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	- V
Fréquence linéaire	- Hz
Classe de protection CEI	-

Mécanique et boîtier	
Hauteur totale	265 mm
Diamètre total	60 mm
Matériaux	Aluminium moulé sous pression
Indice de protection	-
Protection contre les chocs mécaniques	-
Couleur des accessoires	Gris
Angle	-
Poids net (pièce)	0,140 kg

Approbation et application	
Marquage CE	Oui

Conforme à RoHS	Oui
-----------------	-----

Données du produit	
Nom du produit de la commande	ZVP165 SPK 265mm M10
Nom de produit complet	ZVP165 SPK 265mm M10
Code EOC	871951492996899
Code de commande	92996899
Code 12NC	911401806484
Numérateur - Quantité par kit	1
Code EAN - Produit/Boîte	8719514929968
Conditionnement par carton	30
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514930063

Projecteurs Ledinaire gen3

Schéma dimensionnel

