



CoreLine LED-Anbauleuchte

SM136Z SME-3 WH

CoreLine LED-Anbauleuchte, Accessory

CoreLine Anbauleuchten erfüllen das Markenversprechen von CoreLine, eine innovative, einfach zu installierende und hochwertige Leuchte zu sein. Die CoreLine Anbauleuchte kann auch als Ersatz von Anbauleuchten mit herkömmlicher Leuchtstofflampe-Technologie eingesetzt werden. Die neue Generation der CoreLine Anbauleuchten ist mit der 3in1 MultiLumen-Technologie ausgestattet: 3 Lichtstrompakete pro Leuchte, entweder schaltbar oder DALI-regelbar, stehen für maximale Flexibilität in jedem Projekt. Sofortige Energieeinsparungen und eine lange mittlere Nutzlebensdauer machen diese Leuchte zu einer umweltfreundlichen und kostensparenden Lösung. Der neue QuickConnector ermöglicht eine besonders einfache und schnelle Installation. Optional sind Interact Ready Leuchten verfügbar, die im Zusammenspiel mit Interact Gateways, Sensoren und der zugehörigen Software eine kabellose vernetzte Beleuchtung ermöglichen.

Hinweise

- Das Produkt unterliegt der Schutzklasse IP20. Daher ist es nicht gegen eindringendes Wasser geschützt und wir empfehlen dringend, die Umgebung, in der die Leuchte installiert werden soll, auf angemessene Weise zu überprüfen.
- Bei Nichtbefolgen der Hinweise oben und nachfolgendem Eindringen von Wasser in die Leuchten kann Philips/Signify einen sicheren Ausfall der Leuchten nicht gewährleisten und die Produktgarantie erlischt.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Winkel	-
Zubehörfarbe	Weiß

Value Ladder	Better
--------------	--------

CoreLine LED-Anbauleuchte

Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	- Hz
--------------	------

Mechanik und Gehäuse

Gesamte Länge	1500 mm
Gesamte Breite	93 mm
Gesamte Höhe	30 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	30 x 93 x 1500 mm
Material	Stahl

Produktdaten

Bestell-Produktname	SM136Z SME-3 WH
---------------------	-----------------

Gesamtbezeichnung des Produkts	SM136Z SME-3 WH
Gesamt-Produktcode	871951493161999
Bestellcode	93161999
Material-Nr. (12NC)	911401806584
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,340 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514931619
Zähler – Pakete pro Außenkarton	20
EAN Umverpackung	8719514931626

