



Boîtier de tube Ledinaire étanche

WT050C 1xTLED L1200

Boîtier de tube Ledinaire étanche, L1200 mm, IP65, IK08

La gamme Ledinaire étanche (WT050C) comprend plusieurs boîtiers vides et étanches, pouvant accueillir les tubes LED de votre choix, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Ledinaire simplifie et accélère l'installation, et permet de l'effectuer avec un ou deux tubes.

Données du produit

Informations générales	
Angle	-
Couleur des accessoires	Gris
Valeur ajoutée	Economique
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Longueur totale	1 280 mm
Largeur totale	69 mm
Hauteur totale	70 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	70 x 69 x 1280 mm

Matériaux	Polycarbonate
Approbation et application	
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Marquage CE	Marquage CE
Données du produit	
Nom du produit de la commande	WT050C 1xTLED L1200
Nom de produit complet	WT050C 1xTLED L1200
Code EOC	871016336602999
Code de commande	36602999
Code 12NC	911401807381
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,700 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8710163366029

Boîtier de tube Ledinaire étanche

Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8710163366180

Schéma dimensionnel

WT050C L1200 1 Tube

