



Boîtier de tube Ledinaire étanche

WT050C 2xTLED L1200

Boîtier de tube Ledinaire étanche, L1200 mm, IP65, IK08

La gamme Ledinaire étanche (WT050C) comprend plusieurs boîtiers vides et étanches, pouvant accueillir les tubes LED de votre choix, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Ledinaire simplifie et accélère l'installation, et permet de l'effectuer avec un ou deux tubes.

Données du produit

Informations générales	
Angle	-
Couleur des accessoires	Gris
Valeur ajoutée	Economique

Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz

Mécanique et boîtier	
Longueur totale	1 280 mm
Largeur totale	93 mm
Hauteur totale	70 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	70 x 93 x 1280 mm

Matériaux	Polycarbonate
-----------	---------------

Approbation et application	
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Marquage CE	Marquage CE

Données du produit	
Nom du produit de la commande	WT050C 2xTLED L1200
Nom de produit complet	WT050C 2xTLED L1200
Code EOC	871016336603699
Code de commande	36603699
Code 12NC	911401807481
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,800 kg
Code EAN – Produit/Boîte	8710163366036

Boîtier de tube Ledinaire étanche

Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8710163366197

Schéma dimensionnel

WT050C L1200 2 Tube

