



Estanca vacia Philips Ledinaire

WT050C 2xTLED L1500

Estanca vacia Philips Ledinaire, L1500 mm, IP65, IK08

La gama Ledinaire estanca (WT050C) contiene una selección de carcasas vacías e impermeables que pueden alojar los tubos LED que prefieras. Ofrece altos niveles de calidad de Philips a un precio competitivo. Ledinaire permite una instalación rápida y sencilla, con una selección de instalaciones de uno o dos tubos.

Datos del producto

Información general	
Ángulo	-
Color de accesorio	Gris
Escalera de valor	Esencial

Datos técnicos de la luz	
Índice de reproducción cromática (IRC)	-
Apertura del haz de luz de la luminaria	-

Operativos y eléctricos	
Tensión de entrada	220 a 240 V
Line Frequency	50 or 60 Hz

Mecánicos y de carcasa	
Longitud global	1580 mm
Anchura global	93 mm
Altura global	70 mm

Dimensiones (altura x anchura x profundidad)	70 x 93 x 1580 mm
Material	Polycarbonato

Aprobación y aplicación	
Código de protección de entrada	IP65 [Hermética al polvo polvo, protección frente a chorros de agua]
Índice de protección frente a choque mecánico	IK08 [5 J resistente al vandalismo]
Clase de protección IEC	Seguridad clase II
Marca CE	Marca CE

Datos de producto	
Nombre de producto del pedido	WT050C 2xTLED L1500
Nombre completo del producto	WT050C 2xTLED L1500
Full EOC	871016336605099
Código de pedido	36605099
Código 12NC	911401807681

Estanca vacia Philips Ledinaire

Cantidad por paquete	1	Embalaje con código EAN/UPC	8710163366210
Peso neto (pieza)	0,960 kg		
EAN/UPC - Producto/Caja	8710163366050		
Numerador SAP - Paquetes por caja exterior	12		

Plano de dimensiones

WT050C L1500 2 Tube

