



# Boîtier de tube Ledinaire étanche

## WT050C 2xTLED L1500

Boîtier de tube Ledinaire étanche, L1500 mm, IP65, IK08

La gamme Ledinaire étanche (WT050C) comprend plusieurs boîtiers vides et étanches, pouvant accueillir les tubes LED de votre choix, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Ledinaire simplifie et accélère l'installation, et permet de l'effectuer avec un ou deux tubes.

### Données du produit

Informations générales	
Angle	-
Couleur des accessoires	Gris
Valeur ajoutée	Economique
Données techniques de l'éclairage	
Indice de rendu de couleur (IRC)	-
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	-
Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	220 à 240 V
Fréquence linéaire	50 or 60 Hz
Mécanique et boîtier	
Longueur totale	1 580 mm
Largeur totale	93 mm
Hauteur totale	70 mm
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	70 x 93 x 1580 mm

Matériaux	Polycarbonate
Approbation et application	
Indice de protection	IP65 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [5 J protection contre le vandalisme]
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II
Marquage CE	Marquage CE
Données du produit	
Nom du produit de la commande	WT050C 2xTLED L1500
Nom de produit complet	WT050C 2xTLED L1500
Code EOC	871016336605099
Code de commande	36605099
Code 12NC	911401807681
Numérateur - Quantité par kit	1
Poids net (pièce)	0,960 kg
Code EAN - Produit/Boîte	8710163366050

## Boîtier de tube Ledinaire étanche

Conditionnement par carton	12
Codes EAN/UPC - Boîte	8710163366210

### Schéma dimensionnel

WT050C L1500 2 Tube

