



# CoreLine Einbaustrahler Gen2

## RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 WH

CoreLine Einbaustrahler Gen2, Accessory, Aluminium, Weiß, IK03 | 0,3 J

Der CoreLine Einbaustrahler Gen2 hält das Versprechen der CoreLine auf innovative, einfach zu bedienende und hochwertige Leuchten ein. Das modulare Design ermöglicht die Option „maßgeschneidert konfigurieren“, die besser auf Ihre spezifischen Bedürfnisse eingeht. Diese Produktfamilie bietet eine große Auswahl an Lichtfarben (CCT), Lichtleistungen, Farbausführungen, Rahmentypen und Anschlussmöglichkeiten. Das kompakte und leichte Design des CoreLine Einbaustrahler Gen2 enthält immer einen Push-in-Steckverbinder, der eine Durchgangsverdrahtung ermöglicht und eine breite Palette von Kabeldurchmessern/ Querschnittsflächen unterstützt. Die Installation wird dadurch praktisch zum Kinderspiel. Die hohe Lichtqualität, die zahlreichen Anschlussmöglichkeiten, die lange Nutzlebensdauer der Leuchte und die hohe Effizienz des Systems machen den CoreLine Einbaustrahler Gen2 zu einer idealen Lösung für die Akzentbeleuchtung von Innenräumen.

### Hinweise

- Die Leuchte sollte von einem qualifizierten Elektriker installiert und demontiert werden und gemäß den neuesten IEE-Elektrovorschriften oder den nationalen Anforderungen wie in der Montageanleitung des Produkts beschrieben verkabelt werden.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen |      |
|--------------------------|------|
| Winkel                   | 20°  |
| Zubehörfarbe             | Weiß |

| Value Ladder         |        |
|----------------------|--------|
|                      | Better |
| Betrieb und Elektrik |        |
| Eingangsspannung     | - V    |

## CoreLine Einbaustrahler Gen2

|              |      |
|--------------|------|
| Netzfrequenz | - Hz |
|--------------|------|

### Mechanik und Gehäuse

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Gesamte Höhe         | 29 mm     |
| Gesamter Durchmesser | 85 mm     |
| Material             | Aluminium |

### Genehmigung und Anwendung

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Schutzart (IP)        | -            |
| Schlagfestigkeit (IK) | IK03 [0,3 J] |
| IEC-Schutzklasse      | -            |

### Produktinformationen

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Bestell-Produktname | RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 WH |
|---------------------|-------------------------------|

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | RS155Z CFRM RND-ADJUST D70 WH |
| Gesamt-Produktcode              | 871951494114499               |
| Bestellcode                     | 94114499                      |
| Material-Nr. (12NC)             | 911401824084                  |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                             |
| Nettogewicht (Einzelteil)       | 0,050 kg                      |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8719514941144                 |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 18                            |
| EAN Umverpackung                | 8719514941533                 |

## Abmessungsskizzen

