



# CoreLine FastSet, LED-Anbauleuchte

## SM155Z Suspension set CL fastset

CoreLine FastSet, LED-Anbauleuchte, Accessory

Philips CoreLine FastSet ist eine kompakte staub- und feuchtigkeitsgeschützte LED-Anbauleuchte, die aufgrund ihrer erhöhten Schutzart IP44 und Schlagfestigkeit IK08 sehr vielseitig im Innenbereich eingesetzt werden kann. Die gewölbte opal-prismatische Abdeckung sorgt für gleichmäßiges, komfortables Licht im Raum und hellt gleichzeitig die Decke angenehm mit auf. Die hocheffiziente und langlebige CoreLine FastSet kann in Sanierungsprojekten vergleichbare herkömmliche Leuchten meistens 1:1 ersetzen und sofort Energie sparen, punktet aber auch in Neubauprojekten durch höchste Flexibilität. Durch das All-in-Prinzip ist jede schaltbare Leuchte mit zwei Lichtfarben und bis zu zwei Leuchtenlichtströmen ausgestattet, die über zwei intergrierte Schalter einfach ausgewählt werden können. So kann anwendungsorientiert immer das erforderliche Licht eingestellt oder später angepasst werden. DALI-regelbare Leuchten, die sogar notlichtgeeignet an Gleichspannungs-Zentralbatterieanlagen sind und funkvernetzbare, regelbare Leuchten für das Interact Pro System runden die Familie ab. Die Installation der CoreLine FastSet ist einfach, schnell und flexibel, wie der Name schon sagt: FastSet. Sie können an der Decke oder an Wänden, vertikal oder horizontal, montiert werden. Die Leuchten können als Einzelleuchte oder im Lichtband, Kopf-an-Kopf, eingesetzt werden. Eine Durchgangsverdrahtung ist standardmäßig integriert. CoreLine FastSet kann mit optionalem Zubehör auch als Pendelleuchte oder an einem horizontal gespannten Seil eingesetzt werden.

### Produkt Daten

| Allgemeine Informationen | Value Ladder | Better |
|--------------------------|--------------|--------|
| Zubehörfarbe             | Stahl        |        |

## CoreLine FastSet, LED-Anbauleuchte

### Mechanik und Gehäuse

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Gesamte Höhe         | 1.500 mm  |
| Gesamter Durchmesser | 12 mm     |
| Material             | Edelstahl |

### Genehmigung und Anwendung

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Schutzart (IP)        | - |
| Schlagfestigkeit (IK) | - |
| CE-Zeichen            | - |

### Produktdaten

|                     |                                  |
|---------------------|----------------------------------|
| Bestell-Produktname | SM155Z Suspension set CL fastset |
|---------------------|----------------------------------|

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Gesamtbezeichnung des Produkts  | SM155Z Suspension set CL fastset |
| Gesamt-Produktcode              | 872016951322899                  |
| Bestellcode                     | 51322899                         |
| Material-Nr. (12NC)             | 911401856685                     |
| Anzahl pro Verpackung           | 1                                |
| Nettogewicht (Einzelteil)       | 0,060 kg                         |
| EAN/UPC – Produkt/Kiste         | 8720169513228                    |
| Zähler – Pakete pro Außenkarton | 20                               |
| EAN Umverpackung                | 8720169513235                    |

## Abmessungsskizzen

