



CoreLine Panel

RC133Z G5 SMB W62L62

Accessory, Weiß

Erfüllt das CoreLine Versprechen – Innovativ, einfach zu installieren und hochwertig. In neuen und renovierten Gebäuden werden gern flächig leuchtende Panelleuchten eingesetzt, die eine hochwertige Beleuchtung realisieren und durch ihre hohe Effizienz und Lebensdauer erheblich Energie- und Wartungskosten einsparen. CoreLine Panel gibt es in zwei Ausführungen: Ein bildschirmarbeitsplatztaugliches (BAP-taugliches) (OC) Panel mit integrierter, breitstrahlender MicroOptik und ein opales Panel (NOC). Die neuen CoreLine Panel LED-Einlegeleuchten können auch als Ersatz herkömmlicher Leuchtstofflampenleuchten zum Einsatz kommen. Sie lassen sich einfach und schnell installieren. Die BAP-tauglichen Leuchten sind zusätzlich mit einem optionalen Abhängeset zur direkt strahlenden Pendelleuchte umrüsten

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Material	Aluminium
Winkel	-	Genehmigung und Anwendung	
Zubehörfarbe	Weiß	IEC-Schutzklasse	-
Value Ladder	Better	Produktdaten	
Betrieb und Elektrik		Bestell-Produktname	RC133Z G5 SMB W62L62
Eingangsspannung	- V	Gesamtbezeichnung des Produkts	RC133Z G5 SMB W62L62
Netzfrequenz	- Hz	Gesamt-Produktcode	871951495398799
Mechanik und Gehäuse		Bestellcode	95398799
Gesamte Länge	640,5 mm	Material-Nr. (12NC)	911401860984
Gesamte Breite	640,5 mm	Anzahl pro Verpackung	1
Gesamte Höhe	76,5 mm	Nettogewicht (Einzelteil)	0,600 kg
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	77 x 641 x 641 mm	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8719514953987

CoreLine Panel

Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
EAN Umverpackung	8719514954014

Abmessungsskizzen

