



Ledinaire All-in reflektorok

BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB

Ledinaire All-in reflektorok, 20 W, 2200 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, CRI80, Szimmetrikus, IP65

Ezzel a Ledinaire all-in reflektorcsaláddal egyszerűen beállíthatja a színhőmérsékletet egy egyszerű kapcsolóval. Többé nem kell választania a meleg fehér, a semleges fehér és a hideg fehér fény között, mindezeket egyetlen termékben kapja meg! A termékcsalád a Philips kiváló minőségi szintjeit tartalmazza versenyképes áron. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan az, amire szüksége van.

Termék adatok

Általános információ		Szinvisztaadási index (CRI)	
Lámpacsalád kódja	LED24S [LED module, system flux 2400 lm]	>80	
Előtétegek száma	1 egység	A fényforrás színe	830 meleg fehér és 865 hideg nappali fény
Előtét mellékelve	Igen	Az optika típusa	Szimmetrikus, 110°
Fényforrás fényrendszerének típusa	LED system in flux	Lámpatest fényeloszlása	110°
Értéklétra	Érték	Kültéri optika típusa	Szimmetrikus
Jótállási idő	5 év	Univerzális típus	All-in, Multi Color Temperature
Fenntarthatósági besorolás	-	Hatékonyan megvilágított terület	0,008938 m ²
Technikai adatok		Működtetés és elektronika	
Felfelé irányuló fényhányados	0	Bemeneti feszültség	220-240 V
Fényáram	2 200 2 400 lm	Hálózati frekvencia	50 or 60 Hz
Korrelált színhőmérséklet (névleges)	3000 4000 6500 K	Induló áramlökés	1,1 A
Fényhasznosítás (névleges) (névleges)	110 120 lm/W	Indulási idő	0,0074 ms
		Teljesítményfelvétel	20 W

Ledinaire All-in reflektorok

Teljesítménytényező (tört)	0.95
Csatlakoztatás	Tápkábelek
Kábel	1 m-es kábel, csatlakozódugó nélkül
Termékek száma a fő áramkörü lapon (16 A, B típus)	109
Véletlenszerű váltásra alkalmas	Nem alkalmazható
IEC védelmi osztály	I. biztonsági osztály
Teljes harmonikus torzítás	20 %

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható	Nem
Előtét/tápegység/transzformátor	LED-panelre integrált előtét (DoB)
Állandó fénykibocsátás	Nem
Beépített vezérlés	-
Fotocella	-

Mechanika és tokozás

Ház anyaga	Alumíniumöntvény
Reflektor anyaga	Polikarbonát
Optikai anyag	Üveg
Optikai búra/lencse anyaga	Hőkezelt üveg
Rögzítőanyag	Acél
Ház színe	Szürke
Rögzítőeszköz	U alakú rögzítőelemmel, szögbe állítható irányítókábla, univerzálisan szerelhető
Optikai búra/lencse formája	Lapos
Optikai búra/lencse bevonata	Átlátszó
Teljes hossz	149 mm
Teljes szélesség	97 mm
Teljes magasság	31 mm
Méretetek (magasság × szélesség × mélység)	31 x 97 x 149 mm
Por és víz elleni védelem kódja	IP65 [Porbejutás ellen védett, vízsugár ellen védett]
Mech. behatások elleni védelem kódja	IK07 [2 J-ig megerősített]
Normál dőlésszögű oszlopfaj	27°
Szabványos dőlésszög oldalsó bevezetésnél	-
Optikai búra típusa	Üveg
Nettó tömeg (darab)	0,290 kg

Vészhelyzeti működés

Központi vészvilágítás	Nem
------------------------	-----

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Izzóhuzalos teszt	Hőmérséklet: 650 °C, időtartam: 30 s
-------------------	--------------------------------------

Gyúlékonysági jelzés	Normál gyúlékonyságú felületekre szereléshez
CE jelölés	Igen
ENEC jel	-
Fénybiológiai kockázat	Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Fénybiológiai kockázattal kapcsolatos adatok	0,2 m
Megfelel az EU RoHS irányelvnek	Igen
Optimális teljesítményhez szükséges környezeti hőmérséklet	25 °C
Villogás (PstLM)	1
Környezeti hőmérséklet-tartomány	-25 – +40 °C

Kezdeti teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Fényáram-tolerancia	+/-10%
Kezdeti színérték	(0.440,0.403); (0.369,0.364); (0.313,0.337) SDCM<5
Teljesítményfelvétel toleranciája	+/-10%
Kezdeti színvisszaadásiindex-tolerancia	-2
Színezegyzés normál szórása (McAdam-ellipszis)	SDCM≤5

Üzemi teljesítmény (IEC-szabványnak megfelelően)

Szabályozható előtét meghibásodási aránya 50 000 óras átlagos hasznos élettartam esetén	7,5 %
Fényáram-megmaradás 50 000 óras átlagos hasznos élettartam* esetén	L80

Termékadatok

A termék megrendelési neve	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB
Teljes terméknév	BVP167 LED24/830_40_65 PSU 20W SWB
Full EOC	872016973602399
Rendelési kód	73602399
Cikkszám (12NC)	911401872386
Számláló – mennyiség csomagonként	1
EAN/UPC – termék/csomagolás	8720169736023
Számláló – csomag külső dobozonként	24
EAN/UPC – gyűjtőcsomagolás	8720169736214

Ledinaire All-in reflektorok

Méretezett rajza

