



CoreLine, encastré

RC132Z SC

Accessory, Nickel

Le luminaire CoreLine Encastré présente tous les bénéfices de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. CoreLine Encastré a été conçu pour remplacer les luminaires encastrés équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Les économies d'énergie immédiates qu'il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d'un connecteur rapide, nos luminaires encastrés sont simples à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Données du produit

Informations générales		Mécanique et boîtier	
Angle	-	Longueur totale	1500 mm
Couleur des accessoires	Nickel	Largeur totale	6 mm
Valeur ajoutée	Performance	Hauteur totale	10 mm
		Diamètre total	1,5 mm
		Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	10 x 6 x 1500 mm
		Matériaux	Acier

CoreLine, encastré

Approbation et application		Code 12NC	
Classe de protection CEI	-	Numérateur - Quantité par kit	1
Données du produit		Poids net (pièce)	0,015 kg
Nom du produit de la commande	RC132Z SC	Code EAN – Produit/Boîte	8710163362687
Nom de produit complet	RC132Z SC	Conditionnement par carton	40
Code EOC	871016336268799	Codes EAN/UPC - Boîte	8710163362755
Code de commande	36268799		

