



CoreLine, encastré

RC132Z SMB-PLC

CoreLine, encastré, Accessory, Nickel

Le luminaire CoreLine Encastré présente tous les bénéfices de la gamme CoreLine : des luminaires innovants, performants, faciles à installer et à utiliser. CoreLine Encastré a été conçu pour remplacer les luminaires encastrés équipés de tubes fluorescents T8 ou T5. Les économies d'énergie immédiates qu'il permet de réaliser et sa durée de vie supérieure en font une solution économique et écologique. Dotés d'un connecteur rapide, nos luminaires encastrés sont simples à installer. Des luminaires Interact Ready avec communication sans fil intégrée, entièrement compatibles avec les passerelles, capteurs et logiciels InterAct sont également disponibles.

Mises en garde et sécurité

- Le produit est certifié IPX0 et, en tant que tel, n'est pas protégé contre les infiltrations d'eau. Par conséquent, nous recommandons vivement de contrôler de manière appropriée l'environnement dans lequel le luminaire doit être installé.
- Si les conseils ci-dessus ne sont pas suivis et si les luminaires subissent des infiltrations d'eau, Philips/Signify ne peut pas garantir l'absence de pannes et la garantie du produit deviendra nulle et non avenue.

Données du produit

| Informations générales | | Mécanique et boîtier | |
|-------------------------------|-------------|---|-----------------|
| Angle | - | Longueur totale | 55 mm |
| Couleur des accessoires | Nickel | Largeur totale | 25 mm |
| Valeur ajoutée | Performance | Hauteur totale | 30 mm |
| | | Dimensions (hauteur x largeur x profondeur) | 30 x 25 x 55 mm |
| | | Matériaux | Acier |
| Fonctionnement et électricité | | Approbation et application | |
| Tension d'entrée | - V | Classe de protection CEI | - |
| Fréquence linéaire | - Hz | | |

CoreLine, encastré

Données du produit

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Nom du produit de la commande | RC132Z SMB-PLC |
| Nom de produit complet | RC132Z SMB-PLC |
| Code EOC | 871016336269499 |
| Code de commande | 36269499 |
| Code 12NC | 911401892180 |
| Numérateur - Quantité par kit | 4 |

| | |
|----------------------------|---------------|
| Poids net (pièce) | 0,006 kg |
| Code EAN – Produit/Boîte | 8710163362694 |
| Conditionnement par carton | 10 |
| Codes EAN/UPC – Boîte | 8710163362762 |

